

TH-S 9-40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Stiftschlüssel aus durchgehärtetem Chrom-Vanadium-Stahl, gefertigt nach DIN ISO 2636 L (DIN 911), Oberfläche hochwertig veredelt.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Stiftschlüssel
Best.-Nr.	9008880000
Typ	TH-S 9-40
GTIN (EAN)	4032248266630
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 20:59:10 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

TH-S 9-40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	120 mm	Breite (inch)	4,724 inch
Nettogewicht	199 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Torx-Stiftschlüssel-Satz mit Bohrung in der Klingenspitze 8-teilig
---------------------	--

Schraubwerkzeuge

Anzahl	8	Form	Torx
Größe	TR 9/10/15/20/25/27/30/40		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002210	ETIM 7.0	EC002210
ETIM 8.0	EC002210	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-04-50-15	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Engineering-Daten	WSCAD
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	