

HTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Flachstecker und Flachsteckhülsen mit offener oder gerollter Crimpkralle

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|--|
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.5mm ² , 2.5mm ² , B-Crimp |
| Best.-Nr. | 9013400000 |
| Typ | HTF 63 |
| GTIN (EAN) | 4008 190056995 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 14:48:54 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

HTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|---------|---------------|------------|
| Breite | 200 mm | Breite (inch) | 7,874 inch |
| Nettogewicht | 438,2 g | | |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|--|------------|--|
| Artikelbeschreibung | Crimpwerkzeug für Flachstecker und Flachsteckhülsen Steckerbreite 6,3 mm | Ausführung | mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze |
|---------------------|--|------------|--|

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|--------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Crimpbereich, max. | 2,5 mm ² | Crimpbereich, min. | 0,5 mm ² |
| Kontaktart | F-Stecker / -Hülse | Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 21 |
| Steckerbreite | 6,3 mm | | |

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Crimpart/-profil | B-Crimp | Crimpprofil 1, max. | 1 mm ² |
| Crimpprofil 1, min. | 0,5 mm ² | Crimpprofil 2, max. | 2,5 mm ² |
| Crimpprofil 2, min. | 1,5 mm ² | | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

| | |
|---|---|
| Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | Declaration of the Manufacturer |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

HTF 63

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

