

PZ ZH 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|-------------|---|
| Ausführung | Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm ² , 16mm ² , Indent-Crimp |
| Best.-Nr. | 9013600000 |
| Typ | PZ ZH 16 |
| GTIN (EAN) | 4032248065523 |
| VPE | 1 Stück |
| Ersatzteile | 9202810000 |

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 02:34:46 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|--------------|----------|---------------|------------|
| Breite | 250 mm | Breite (inch) | 9,842 inch |
| Nettogewicht | 674,78 g | | |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------|------------------|------------|--|
| Artikelbeschreibung | (1)Crimpwerkzeug | Ausführung | mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze |
|---------------------|------------------|------------|--|

Kontaktbeschreibung

| | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------|
| Crimpbereich, max. | 16 mm ² | Crimpbereich, min. | 6 mm ² |
| Kontaktart | Zwillingssaderendhülsen | Leiterquerschnitt min. AWG | AWG 10 |

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|
| Aderendhülsenquerschnitt, max. | 16 mm ² | Aderendhülsenquerschnitt, min. | 6 mm ² |
| Crimpart/-profil | Indent-Crimp | Crimpprofil 1, min. | 6 mm ² |
| Crimpprofil 2, min. | 10 mm ² | Crimpprofil 3, min. | 16 mm ² |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ETIM 8.0 | EC000168 | ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 | ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 12.0 | 21-04-38-11 |

Umweltanforderungen

| | |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012 |

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

| | |
|-----------------------|--|
| Engineering-Daten | WSCAD |
| Anwenderdokumentation | Manual |
| Kataloge | Catalogues in PDF-format |
| Broschüren | |

PZ ZH 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

