

CTX CM 1.6/2.5 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0.14mm ² , 4mm ² , W-Crimp
Best.-Nr.	9013690000
Typ	CTX CM 1.6/2.5 ZERT
GTIN (EAN)	4032248326419
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 23:28:15 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	750 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für HD-HE- und ConCept M10/M5 Kontakte 0,14-4mm ²
---------------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	4 mm ²	Crimpbereich, min.	0,14 mm ²
Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	W-Crimp	Crimpprofil 1, max.	0,5 mm ²
Crimpprofil 1, min.	0,14 mm ²	Crimpprofil 2, max.	1 mm ²
Crimpprofil 2, min.	0,75 mm ²	Crimpprofil 3, min.	1,5 mm ²
Crimpprofil 4, min.	2,5 mm ²	Crimpprofil 5	4 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

CTX CM 1.6/2.5 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

