

FLECAFIX 11/24**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Schraubwerkzeug zum Befestigen und Lösen von Kabelverschraubungen und Zubehör mit Schlüsselweiten von 11-36.

- Verschrauben bzw. lösen über mehrere Verschraubungsreihen möglich
- Keine Deformierung der Kabelverschraubungen
- SW 11 bis SW 36
- Stufenlose Einstellung der Schlüsselweite
- Ratschenfunktion: Kein Absetzen des Werkzeuges zwischen den Schraubvorgängen notwendig
- Echtes Einhandwerkzeug

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelverschraubungswerkzeug
Best.-Nr.	9015900000
Typ	FLECAFIX 11/24
GTIN (EAN)	4032248309573
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 22:07:39 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1,181 inch
Höhe	60 mm	Höhe (inch)	2,362 inch
Breite	190 mm	Breite (inch)	7,48 inch
Nettogewicht	173,45 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelverschraubungswerkzeug SW 11-24
---------------------	---

Schraubwerkzeuge

Größe	11 - 24 mm
-------	------------


Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---

Downloads

Anwenderdokumentation	Manual
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

FLECAFIX 11/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Anwendungsbeispiel

