

H0,25/10T GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Standard, 8 mm, 6 mm, gelb
Best.-Nr.	9021010000
Typ	H0,25/10T GE
GTIN (EAN)	4008190109103
VPE	500 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 11:33:18 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H0,25/10T GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,04 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Aderendhülse mit Kunststoffkragen, Farbe gelb	Ausführung	Standard
---------------------	---	------------	----------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	8 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	0,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	6 mm
Kragendurchmesser (D2)	1,8 mm	Kunststoffkragendicke (S2)	0,25 mm
L1 in mm	10 mm	Leiteranschlussquerschnitt	0,25 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 24	Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H0,25/10T GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

