

BIT E6,3 0,6X3,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	9024020000
Typ	BIT E6,3 0,6X3,5X70
GTIN (EAN)	4008 190852627
VPE	5 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2021-01-31
Produktalternative	2748920000

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:01:03 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

BIT E6,3 0,6X3,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Nettogewicht	9,4 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Schlitzklinge 0,6x3,5x70
---------------------	-------------------------------------

Elektroschrauber

Gewicht	9,6 g
---------	-------

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, Schlitz	Klingenbreite (B)	3,5 mm
Klingenlänge	70 mm	Klingenstärke (A)	0,6 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04
ECLASS 12.0	21-04-42-04		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	