

BIT E6,3 1,0X5,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	9024040000
Typ	BIT E6,3 1,0X5,5X70
GTIN (EAN)	4008 190852665
VPE	5 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2021-02-12
Produktalternative	2748940000

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:01:12 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

BIT E6,3 1,0X5,5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Nettogewicht	13,2 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Schlitzklinge 1x5,5x70
---------------------	-----------------------------------

Elektroschrauber

Gewicht	7,6 g
---------	-------

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, Schlitz	Klingenbreite (B)	5,5 mm
Klingenlänge	70 mm	Klingenstärke (A)	1 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04
ECLASS 12.0	21-04-42-04		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	