

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	9025590000
Typ	BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39
GTIN (EAN)	4008190151935
VPE	10 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:01:58 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

BIT E6.3 Z 0.8X4.0X39

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	39 mm	Breite (inch)	1,535 inch
Nettogewicht	7,4 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Zapfenklinge
---------------------	----------------------

Elektroschrauber

Gewicht	5,52 g
---------	--------

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, mit Zapfen, Schlitz	Klingenbreite (B)	4 mm
Klingenlänge	39 mm	Klingenstärke (A)	0,8 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04
ECLASS 12.0	21-04-42-04		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--