

**MEKA GN CST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Abbildung ähnlich**

- Für Koaxialkabel und runde (geschirmte) Datenleitungen von  $\varnothing$  2,5...8 mm
- 1-, 2- und 3-stufiges Abmanteln in einem Arbeitsgang

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zubehör, Messerkassette
Best.-Nr.	<a href="#">9032000000</a>
Typ	MEKA GN CST
GTIN (EAN)	4008190010102
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 22:24:28 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## MEKA GN CST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	20 mm	Tiefe (inch)	0,787 inch
Höhe	10 mm	Höhe (inch)	0,394 inch
Breite	40 mm	Breite (inch)	1,575 inch
Nettogewicht	9 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Messerkassette für CST dreistufig Länge 7,1mm, 5,1mm
---------------------	--

### Abisolierwerkzeuge

Abisoliermaß B	7,1 mm	Abisoliermaß C	5,1 mm
Farbe	grün		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509
ETIM 8.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--