


H6,0/29D ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwilling-Aderendhülse, 24 mm, 18 mm, gelb
Best.-Nr.	9037560000
Typ	H6,0/29D ZH GE
GTIN (EAN)	4008 190493 134
VPE	100 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 11:37:08 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H6,0/29D ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,72 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe gelb	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	24 mm	Farbcode	DIN
Kontaktflächendurchmesser (D1)	4,5 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	18 mm
Kragenbreite (B)	6,2 mm	Kragenhöhe (A)	11,4 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,5 mm	L1 in mm	29 mm
Leiteranschlussquerschnitt	6 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 10
Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H6,0/29D ZH GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

