

H2,5/19T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Aderendhülse, Zwillings-Aderendhülse, 13 mm, 10 mm, grau
Best.-Nr.	9037640000
Typ	H2,5/19T ZH GR
GTIN (EAN)	4008 190493325
VPE	500 Stück
Verpackung	lose

Erstellungs-Datum 1. März 2023 21:53:59 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

H2,5/19T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,284 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zwilling-Aderendhülse, Farbe grau	Ausführung	Zwilling-Aderendhülse
---------------------	--------------------------------------	------------	-----------------------

Aderendhülsen

Abisolierlänge	13 mm	Farbcode	Telemecanique
Kontaktflächendurchmesser (D1)	2,8 mm	Kontaktflächenlänge (L2)	10 mm
Kragenbreite (B)	4,5 mm	Kragenhöhe (A)	8 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm	L1 in mm	19 mm
Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 14
Metallhülsendicke (S1)	0,15 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ETIM 8.0	EC000005	ECLASS 9.0	27-40-02-01
ECLASS 9.1	27-40-02-01	ECLASS 10.0	27-40-02-01
ECLASS 11.0	27-40-02-01	ECLASS 12.0	27-40-02-01

Zulassungen

Zulassungen



ROHS	Konform
UL File Number Search	UL Webseite
Zertifikat-Nr. (cULus)	E499744

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Engineering-Daten	WSCAD, Zuken E3.S
Anwenderdokumentation	Technical information - EN Technical information - DE
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

H2,5/19T ZH GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

Zeichnung

