

**CRIMPER 25 N D4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für nicht isolierte Verbinder**

gerollte Kabelschuhe, Rohrkabelschuhe, Stiftkabelschuhe,  
Parallel- und Serienverbinder

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte, 10mm <sup>2</sup> , 25mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">9040460000</a>
Typ	CRIMPER 25 N D4
GTIN (EAN)	4008 19046 1508
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. März 2023 21:31:56 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CRIMPER 25 N D4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	550 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für nichtisolierte Verbinder 10 - 25mm <sup>2</sup>	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	25 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	10 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	n. isol. Verbinder		

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, max.	10 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 2, max.	16 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 3, max.	25 mm <sup>2</sup>		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)