

CRIMPER 25 Z**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm ² , 25mm ²
Best.-Nr.	9040470000
Typ	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008 19046 1485
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. März 2023 21:32:03 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMPER 25 Z

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	250 mm	Breite (inch)	9,842 inch
Nettogewicht	529,57 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 6 - 25mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	25 mm ²	Crimpbereich, min.	6 mm ²
Kontaktart	Zwillings-Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen		

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpprofil 1, max.	6 mm ²	Crimpprofil 2, max.	10 mm ²
Crimpprofil 3, max.	25 mm ²	Crimpprofil 4, max.	16 mm ²

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Wichtiger Hinweis

Produkthinweis	Crimpbereich 2 (bei mehreren Crimpstellen): 10 mm ² , 2 x 4 mm ² , 2 x 6 mm ² Crimbereich 4 (bei mehreren Crimpstellen): 16 mm ² , 2 x 10 mm ²
----------------	--

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--