

CRIMPER RG 58/59**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Crimpwerkzeuge für Koaxial-Verbinder**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Kontakte
Best.-Nr.	9040500000
Typ	CRIMPER RG 58/59
GTIN (EAN)	4008 190464875
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. März 2023 21:32:29 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMPER RG 58/59

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	381,8 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Koaxialverbinder RG 58/59/62/71
---------------------	---------------------------------------------------

Kontaktbeschreibung

Kontaktart	Koaxial-Verbinder
------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Außenhülsen Durchmesser	6,2 mm	Crimpstation, Breite (B 1)	10 mm
Crimpstation, Breite (B 2)	10 mm	Crimpstation, Breite (B 3)	2,3 mm
Innenkontakt Durchmesser (D)	2 mm	Sechskant-Schlüsselweite (A 2)	6,48 mm
Sechskant-Schlüsselweite (A 3)	1,72 mm	Sechskant-Schlüsselweite (A)	5,4 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	------------------------------------------