

**CRIMPER 16 Z****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Werkzeuge, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Trapezcrimp
Best.-Nr.	<a href="#">9040540000</a>
Typ	CRIMPER 16 Z
GTIN (EAN)	4008 19046 1447
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. März 2023 21:33:03 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CRIMPER 16 Z

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	30 mm	Tiefe (inch)	1,181 inch
Höhe	78 mm	Höhe (inch)	3,071 inch
Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Länge	200 mm	Länge (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	373,61 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für Aderendhülsen 6 - 16mm <sup>2</sup>	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	---	------------	--

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	16 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	6 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	Aderendhülsen mit/ohne Kunststoffkragen		

### Werkzeugdaten Crimpen

Aderendhülsenquerschnitt, max.	16 mm <sup>2</sup>	Aderendhülsenquerschnitt, min.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpart/-profil	Trapezcrimp	Crimpprofil 1, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 2, max.	10 mm <sup>2</sup>	Crimpprofil 3, max.	16 mm <sup>2</sup>

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)