

UNIVERSAL LONG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zange
Best.-Nr.	9041480000
Typ	UNIVERSAL LONG
GTIN (EAN)	4008190397784
VPE	1 Stück

UNIVERSAL LONG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	191 g		

Zangen

Form (Telefonzange)	gerade	Gesamtlänge	200 mm
Leiterdurchmesser max. (H)	1,8 mm	Leiterdurchmesser max. (MH)	2,8 mm
Schneidenhärte	60 HRC	Schutzisoliert 1000 V	Nein

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000835	ETIM 7.0	EC000835
ETIM 8.0	EC000835	ECLASS 11.0	21-04-38-16
ECLASS 12.0	21-04-38-16		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--