

**STRIPSY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Abmantelwerkzeuge für PVC-isolierte Kabel

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	<a href="#">9042000000</a>
Typ	STRIPSY
GTIN (EAN)	4008 190337834
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 15:46:31 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## STRIPSY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	10 mm	Tiefe (inch)	0,394 inch
Höhe	46 mm	Höhe (inch)	1,811 inch
Breite	97 mm	Breite (inch)	3,819 inch
Nettogewicht	54 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Abmantel- und Schneidwerkzeug für Datenkabel
---------------------	--

### Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	11 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	20 AWG
Abisolierbereich, min.	0,08 mm <sup>2</sup>	Kabeltyp	UTP- und STP-Datenkabel
Kupferkabel - feindrähtig, max.	4 mm <sup>2</sup>	Leiterdurchmesser, max.	12,5 mm
Leiterdurchmesser, min.	0,5 mm	Schnitttiefe	einstellbar
UTP und STP Datenkabel Durchmesser max.	8 mm		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)