

**KBZ 180****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Zange
Best.-Nr.	<a href="#">9046290000</a>
Typ	KBZ 180
GTIN (EAN)	4032248356485
VPE	1 Stück

## KBZ 180

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	180 mm	Breite (inch)	7,087 inch
Nettogewicht	266,8 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Kombizange 180 mm lang
---------------------	---

### Zangen

Gesamtlänge	180 mm	Leiterdurchmesser max. (H)	2,5 mm
Leiterdurchmesser max. (MH)	2,8 mm	Schneidenhärte	60 HRC
Schutzisoliert 1000 V	Ja		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ECLASS 9.0	21-04-38-09
ECLASS 9.1	21-04-38-00	ECLASS 10.0	21-04-38-09
ECLASS 11.0	21-04-38-09	ECLASS 12.0	21-04-38-09

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	<a href="#">Manufacturer's Declaration - Pliers</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

**KBZ 180**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

