

KBZ 200**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Für Arbeiten unter Spannung müssen besondere Richtlinien beachtet und Werkzeuge verwendet werden, die speziell für diese Anwendung hergestellt und geprüft werden.

Weidmüller bietet dem Anwender ein komplettes, den nationalen und internationalen Prüfnormen entsprechendes Zangensortiment an.

Alle Zangen werden nach DIN EN 60900 geprüft und gefertigt.

Die Zangen wurden durch ihre ergonomische Gestaltung der Handform angepasst. Dadurch ergibt sich eine bessere Handpositionierung, die Finger werden nicht zusammengedrückt, was letztendlich ein ermüdungsfreies Arbeiten ermöglicht.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zange
Best.-Nr.	9046300000
Typ	KBZ 200
GTIN (EAN)	4032248356492
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:03:17 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	200 mm	Breite (inch)	7,874 inch
Nettogewicht	330 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Kombizange 200 mm lang
---------------------	---

Zangen

Gesamtlänge	200 mm	Leiterdurchmesser max. (H)	2,5 mm
Leiterdurchmesser max. (MH)	3 mm	Schneidenhärte	60 HRC
Schutzisoliert 1000 V	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000836	ETIM 7.0	EC000836
ETIM 8.0	EC000836	ECLASS 9.0	21-04-38-09
ECLASS 9.1	21-04-38-00	ECLASS 10.0	21-04-38-09
ECLASS 11.0	21-04-38-09	ECLASS 12.0	21-04-38-09

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	3d0ef2ef-93f5-4544-94cb-4486af44712b

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	Manufacturer's Declaration - Pliers
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

KBZ 200

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

