

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Bis 1000 V (AC) und 1500 V (DC)****Schutzisolation nach IEC 900, DIN EN 60900**

- Gesenkgeschmiedet aus hochwertigen Spezial-Werkzeugstählen
- Sicherheitsgriffe mit ergonomischer und abgleitsicherer TPE-VDE-Hülle
- Aus schlagfestem, kälte- und wärmebeständigen, schwer entflammabaren, cadmiumfreien TPE (Thermoplastisches Elastomer)
- Elastische Greifzone und harter Kern
- Hochglanzpolierte Oberfläche
- Korrosionsschützt durch galvanische Beschichtung (Nickel-Chrom)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zange
Best.-Nr.	9046360000
Typ	RZ 160
GTIN (EAN)	4032248357666
VPE	1 Stück

RZ 160

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten**Abmessungen und Gewichte**

Breite	160 mm	Breite (inch)	6,299 inch
Nettogewicht	127 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	VDE-isolierte Rundzange mit langem Maul
---------------------	--

Zangen

Backenlänge	lang	Gesamtlänge	160 mm
Schutzisoliert 1000 V	Ja		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000834	ETIM 7.0	EC000834
ETIM 8.0	EC000834	ECLASS 11.0	21-04-38-21
ECLASS 12.0	21-04-38-21		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141

Zulassungen

Zulassungen

**Downloads**

Zulassung / Zertifikat /	Manufacturer's Declaration - Pliers
Konformitätsdokument	
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Zeichnungen

