

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 1.5 mm ² , 0.5 mm ² - 1.5 mm ²
Best.-Nr.	9200520000
Typ	LIF 1,5F288 R
GTIN (EAN)	40322484 1036 1
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 22:07:25 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	5,7 mm	Tiefe (inch)	0,224 inch
Breite	18,7 mm	Breite (inch)	0,736 inch
Nettogewicht	0,62 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierte Flachsteckhülse 1,5 mm ² / 2,8x0,8
---------------------	--

Verbinder

Dimension	2,8 x 0,8 mm	Dimension (Flachstecker)	2,8 x 0,8 mm
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	rot
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4 mm	Kunststoffkragenlage (b)	10 mm
Leiteranschlussquerschnitt	1,5 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	1,5 mm ²
Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm ²	Material/Kunststoff	PVC
Steckbreite (d2)	2,8 mm	Steckdicke (d3)	0,8 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)

Broschüren

Datenblatt

LIF 1,5F288 R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

