

## LIF 6F638 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Isolierte Flachsteckhülsen aus PVC mit Kupferhülse

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 6 mm <sup>2</sup> , 4 mm <sup>2</sup> - 6 mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">9200570000</a>
Typ	LIF 6F638 R
GTIN (EAN)	40322484 10415
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 15:07:10 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## LIF 6F638 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	7,7 mm	Tiefe (inch)	0,303 inch
Breite	23,8 mm	Breite (inch)	0,937 inch
Nettogewicht	1,64 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung: isolierte Flachsteckhülse  
 6,0 mm<sup>2</sup> / 6,3x0,8

### Verbinder

Dimension	6,3 x 0,8 mm	Dimension (Flachstecker)	6,3 x 0,8 mm
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	gelb
Kunststoffkragendurchmesser (D)	6,8 mm	Kunststoffkragenlage (b)	13 mm
Leiteranschlussquerschnitt	6 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, max.	6 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	4 mm <sup>2</sup>	Material/Kunststoff	PVC
Steckbreite (d2)	4,8 mm	Steckdicke (d3)	0,8 mm

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC0005 16	ETIM 7.0	EC0005 16
ETIM 8.0	EC0005 16	ECLASS 9.0	27-44-03-92
ECLASS 9.1	27-40-02-90	ECLASS 10.0	27-44-03-92
ECLASS 11.0	27-44-03-92	ECLASS 12.0	27-44-03-92

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS Konform

### Downloads

Kataloge [Catalogues in PDF-format](#)  
 Broschüren

**Datenblatt**

**LIF 6F638 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

