

KOBBS 9.5X50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- Überdruckventil schützt vor Überlastung
- Zylinderkopf um 90° abgewinkelt
- Winkelkopf 360° drehbar
- Ergonomischer Handgriff federt selbst zurück
- Dank der 3-fach-Spaltung kein Verklemmen des Abfallstückes mehr
- Hydraulikstanze aus hochfestem Aluminium (ca. 40 % Gewichtsersparnis)
- Standzeit bei Einsatz von Edelstahlblechen stark reduziert

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Blechlocher
Best.-Nr.	9205030000
Typ	KOBBS 9.5X50
GTIN (EAN)	4032248694266
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 22:26:58 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

KOBBS 9.5X50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Höhe	50 mm	Höhe (inch)	1,969 inch
Durchmesser	9,5 mm	Nettogewicht	63 g

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zugschraube mit Kugellager 9,5 x 50,0 mm
---------------------	--

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-92-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	