

## KOBBS 19X55

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Überdruckventil schützt vor Überlastung
- Zylinderkopf um 90° abgewinkelt
- Winkelkopf 360° drehbar
- Ergonomischer Handgriff federt selbst zurück
- Dank der 3-fach-Spaltung kein Verklemmen des Abfallstückes mehr
- Hydraulikstanze aus hochfestem Aluminium (ca. 40 % Gewichtsersparnis)
- Standzeit bei Einsatz von Edelstahlblechen stark reduziert

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Blechlocher
Best.-Nr.	<a href="#">9205040000</a>
Typ	KOBBS 19X55
GTIN (EAN)	4032248694273
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 14:03:29 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## KOBBS 19X55

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Höhe	55 mm	Höhe (inch)	2,165 inch
Durchmesser	19 mm	Nettogewicht	245 g

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Zugschraube mit Kugellager 19,0 x 55,0 mm
---------------------	---

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ECLASS 9.0	21-04-50-03
ECLASS 9.1	21-01-92-90	ECLASS 10.0	21-04-50-03
ECLASS 11.0	21-04-50-03	ECLASS 12.0	21-04-50-03

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	