

**CTIN CM 1.6/2.5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Kontakte, 0,14mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup> , 4-Indent-Crimp
Best.-Nr.	<a href="#">9205430000</a>
Typ	CTIN CM 1.6/2.5
GTIN (EAN)	4032248733446
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 22:49:44 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## CTIN CM 1.6/2.5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	230 mm	Breite (inch)	9,055 inch
Nettogewicht	1.175 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für HD-HE- und ConCept M10/M5 Kontakte 0,14-6mm <sup>2</sup>	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

### Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 26

### Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp	Crimpprofil 1, max.	6 mm <sup>2</sup>
Crimpprofil 1, min.	0,14 mm <sup>2</sup>		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

Anwenderdokumentation	<a href="#">Manual_other languages</a> <a href="#">Manual_DE_EN</a>
Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	