

CTIN CM 3.6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Crimpwerkzeuge für gedrehte Kontakte**

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung
- Mit Anschlag zum exakten Positionieren der Kontakte

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Crimpwerkzeug für Kontakte, 1.5mm ² , 10mm ² , 4-Indent-Crimp
Best.-Nr.	9205440000
Typ	CTIN CM 3.6
GTIN (EAN)	4032248734146
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 23:08:00 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

CTIN CM 3.6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	230 mm	Breite (inch)	9,055 inch
Nettogewicht	1.190 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Crimpwerkzeug für HD- und ConCept M3 Kontakte und baugl. 1,5-10mm ²	Ausführung	mechanisch, ohne auswechselbare Einsätze
---------------------	--	------------	--

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	10 mm ²	Crimpbereich, min.	1,5 mm ²
Kontaktart	gedrehte Kontakte	Leiterquerschnitt min. AWG	AWG 16

Werkzeugdaten Crimpen

Crimpart/-profil	4-Indent-Crimp	Crimpprofil 1, max.	10 mm ²
Crimpprofil 1, min.	1,5 mm ²		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ETIM 8.0	EC000168	ECLASS 9.0	21-04-38-11
ECLASS 9.1	21-04-38-11	ECLASS 10.0	21-04-38-11
ECLASS 11.0	21-04-38-11	ECLASS 12.0	21-04-38-11

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Anwenderdokumentation	Manual_other languages Manual_DE_EN
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	