

## BIT E6.3 1.0X5.5X110

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form E6,3 zum direkten Maschinenanschluss  
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	<a href="#">9205640000</a>
Typ	BIT E6.3 1.0X5.5X110
GTIN (EAN)	4032248772940
VPE	5 Stück
Lieferstatus	<b>Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.</b>
Lieferbar bis	2022-03-01
Produktalternative	<a href="#">2749080000</a>

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:06:16 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## BIT E6.3 1.0X5.5X110

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Breite	110 mm	Breite (inch)	4,331 inch
Nettogewicht	21,2 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Schlitzklinge 1,0x5,5x110
---------------------	--------------------------------------

### Elektroschrauber

Gewicht	24 g
---------	------

### Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, Schlitz	Klingenbreite (B)	5,5 mm
Klingenlänge	110 mm	Klingenstärke (A)	1 mm

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04
ECLASS 12.0	21-04-42-04		

### Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	