

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



1/4" - Außensechskantantrieb nach DIN 3126, Form
E6,3 zum direkten Maschinenanschluss
Schlitz-Bits DIN 5264, Antrieb 1/4" E6,3 DIN 3126

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Zubehör, Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	9205670000
Typ	BIT E6.3Z 0.6X3.5X70
GTIN (EAN)	4032248772971
VPE	5 Stück
Lieferstatus	Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar.
Lieferbar bis	2022-03-01
Produktalternative	2749100000

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:06:32 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	70 mm	Breite (inch)	2,756 inch
Nettogewicht	9,6 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Bit mit Zapfenklinge
---------------------	----------------------

Elektroschrauber

Gewicht	9 g
---------	-----

Schraubwerkzeuge

Form	E 6,3 DIN 3126, mit Zapfen, Schlitz	Klingenbreite (B)	3,5 mm
Klingenlänge	70 mm	Klingenstärke (A)	0,6 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04
ECLASS 12.0	21-04-42-04		

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

Datenblatt

BIT E6.3Z 0.6X3.5X70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

