

STRIPPER ROUND TOP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9918050000
Typ	STRIPPER ROUND TOP
GTIN (EAN)	4032248359165
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 23:00:49 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0,984 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	125 mm	Breite (inch)	4,921 inch
Nettogewicht	46,2 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Dosenentmantler mit Einzeladerabisolierereinrichtung und Längsschneider
---------------------	---

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich, min.	0,25 mm ²	Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,2 mm ²
Leiterdurchmesser, max.	13 mm	Leiterdurchmesser, min.	8 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

STRIPPER ROUND TOP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

