

STRIPPER PC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Für schnelles und präzises Entmanteln von Feuchtraumkabel von 8 - 13 mm Ø, z.B. NYM-Kabel, 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Keine Einstellung der Schnitttiefe erforderlich
- Hervorragend für Arbeiten in Abzweigdosen und Verteilerdosen

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Abmantelwerkzeug
Best.-Nr.	9918060000
Typ	STRIPPER PC
GTIN (EAN)	4032248359172
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 15:23:25 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	25 mm	Tiefe (inch)	0,984 inch
Höhe	35 mm	Höhe (inch)	1,378 inch
Breite	125 mm	Breite (inch)	4,921 inch
Nettogewicht	44,4 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelentmantler für Datenkommunikationsleitungen mit Außendurchmesser 5 - 15mm \varnothing		
---------------------	--	--	--

Abisolierwerkzeuge

Abisolierbereich AWG, max.	12 AWG	Abisolierbereich AWG, min.	24 AWG
Abisolierbereich, min.		Kabeltyp	Datenkabel / Telekommunikation und EDV
	0,25 mm ²		
Leiteranschlussquerschnitt, max.	4 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,25 mm ²
Leiterdurchmesser, max.	15 mm	Leiterdurchmesser, min.	5 mm

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000163	ETIM 7.0	EC000163
ETIM 8.0	EC000163	ECLASS 9.0	21-04-90-90
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-90-90
ECLASS 11.0	21-04-90-90	ECLASS 12.0	21-04-90-90

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

STRIPPER PC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

