

**SLICER NO 16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm<sup>2</sup>
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelmesser
Best.-Nr.	<a href="#">9918070000</a>
Typ	SLICER NO 16
GTIN (EAN)	4032248359189
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 17. Februar 2023 18:47:30 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## SLICER NO 16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	35 mm	Tiefe (inch)	1,378 inch
Höhe	29 mm	Höhe (inch)	1,142 inch
Breite	132 mm	Breite (inch)	5,197 inch
Nettogewicht	90 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelmesser für Leiter mit Außendurchmesser 4 - 16mm ø
---------------------	--

### Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiterdurchmesser, max.	16 mm
Leiterdurchmesser, min.	4 mm		

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06

### Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

### Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	