

SLICER NO 27**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm²
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelmesser
Best.-Nr.	9918080000
Typ	SLICER NO 27
GTIN (EAN)	4032248359196
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 18. Februar 2023 21:42:03 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SLICER NO 27

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	35 mm	Tiefe (inch)	1,378 inch
Höhe	29 mm	Höhe (inch)	1,142 inch
Breite	132 mm	Breite (inch)	5,197 inch
Nettogewicht	71,8 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelmesser für Leiter mit Außendurchmesser 8 - 28mm ø
---------------------	--

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiterdurchmesser, max.	28 mm
Leiterdurchmesser, min.	8 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	