

SLICER NO 35**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Einfaches, schnelles und präzises Abmanteln aller gängigen Rundkabel von 4 - 37 mm²
- Rändelschraube am Griffende zum Einstellen der Schnitttiefe (Durch Einstellen der Schnitttiefe werden Beschädigungen der Innen-Leiter ausgeschlossen)

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelmesser
Best.-Nr.	9918 100000
Typ	SLICER NO 35
GTIN (EAN)	4032248359318
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 19. Februar 2023 13:39:20 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

SLICER NO 35

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	48 mm	Tiefe (inch)	1,89 inch
Höhe	30 mm	Höhe (inch)	1,181 inch
Breite	150 mm	Breite (inch)	5,905 inch
Nettogewicht	121 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Kabelmesser für Leiter mit Außendurchmesser 27 - 37mm
---------------------	---

Abisolierwerkzeuge

Kabeltyp	feindrähtige u. massive Leiter mit PVC-Isolation	Leiterdurchmesser, max.	37 mm
Leiterdurchmesser, min.	27 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002109	ETIM 7.0	EC002109
ETIM 8.0	EC002109	ECLASS 9.0	21-04-37-06
ECLASS 9.1	21-04-37-06	ECLASS 10.0	21-04-37-06
ECLASS 11.0	21-04-37-06	ECLASS 12.0	21-04-37-06

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Zulassungen

Zulassungen	
-------------	---

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
----------	--