

WK S 0,8X4,0**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Wechselklingen für Drehmoment-
Schraubendreher**

Abtrieb nach DIN 5264, ISO 2380/1

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	9918550000
Typ	WK S 0,8X4,0
GTIN (EAN)	4032248388912
VPE	1 Stück

WK S 0,8X4,0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	4 mm	Tiefe (inch)	0,157 inch
Höhe	4 mm	Höhe (inch)	0,157 inch
Breite	175 mm	Breite (inch)	6,89 inch
Nettogewicht	25 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Wechselklinge für Schlitzschrauben, Größe 0,8x4
---------------------	---

Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.	2,5 Nm	Form	Schlitz
Klingenbreite (B)	4 mm	Klingenlänge	175 mm
Klingenstärke (A)	0,8 mm		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-04
ECLASS 12.0	21-04-42-04		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	