

WK K PH2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Wechselklingen für Drehmoment-Schraubendreher

Abtrieb nach DIN 5260-PH, ISO 8764/1-PH

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schraubendrehereinsatz
Best.-Nr.	9918590000
Typ	WK K PH2
GTIN (EAN)	4032248388967
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 3. März 2023 21:12:20 MEZ

Katalogstand 18.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

WK K PH2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	4 mm	Tiefe (inch)	0,157 inch
Höhe	4 mm	Höhe (inch)	0,157 inch
Breite	175 mm	Breite (inch)	6,89 inch
Nettogewicht	22 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Wechselklinge für Kreuzschlitzschrauben, Form PH, Größe 2
---------------------	---

Schraubwerkzeuge

Drehmomenteinstellung, max.	5,5 Nm	Form	Kreuzschlitz
Größe	2	Klingenlänge	175 mm
Klingenmaß Kreuzschlitz	2		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC002115	ETIM 7.0	EC002115
ETIM 8.0	EC003864	ECLASS 9.1	21-04-04-90
ECLASS 10.0	21-04-04-90	ECLASS 11.0	21-04-42-03
ECLASS 12.0	21-04-42-03		

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6a3438d7-aa8c-48e4-8879-adf736ca79e3

Zulassungen

Zulassungen



Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	