



Order
注文例

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)
DCEN	PY	SB	14	0.2

無料追加加工・カスタムNo.は
型番末尾にお付けください

※シース剥き長さ指定は一部有料となります。

1本単位

コネクタタイプ	形状仕様タイプ	外形イメージ図 (単位: mm)	ケーブルタイプ	芯数	指定長 (m)	¥通常単価				
						基本単価	ケーブル単価/m			
						KSケーブル	RSケーブル	SBケーブル	Eケーブル	
DCEN EMI対策型 ハンダ式コネクタ パネロックタイプ 第一電子工業	PY (オス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		KS 耐環境用 SS300SB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 柔軟 黒色	14	0.2	2,486	238	293	148	180
						3,438	325	398	203	247
						4,997	440	542	300	355
						6,641	—	—	367	450
	SY (中継用メス・Y端子) ピン番入り マークチューブ付		RS 耐環境・屈曲用 SS300RSB AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 耐油 耐震(低速移動用) 黒色	14	0.2	2,486	238	293	148	180
						3,438	325	398	203	247
						4,997	440	542	300	355
						6,641	—	—	367	450
	PT (オス・バラ線) ピン番入り マークチューブ付		SB 汎用・細径ケーブル SS30WS AWG28 ツイストペア 2重シールド 30V UL 黒色	14	0.1m 毎に 指定可	2,213	238	293	148	180
						2,871	325	398	203	247
						3,731	440	542	300	355
						5,086	—	—	367	450
	ST (中継用メス・ バラ線) ピン番入り マークチューブ付		E 汎用 NA2464 AWG28 ツイストペア 1重シールド 300V UL 紺色	14	0.2	2,450	238	293	148	180
						2,971	325	398	203	247
						3,836	440	542	300	355
						5,100	—	—	367	450

価格表に記載の「基本単価」と「ケーブル単価×必要メートル数」を足した料金が通常単価になります。


※有料追加加工がある場合は、通常単価に追加加工料金を足した料金になります。

*は取り扱いがございません。

基本単価 + ケーブル料金(ケーブル単価×必要m数) = 通常単価

ミスミ

セントロニクスコネクタ端子台(パネアップ)



セントロコネクタ搭載のパネアップ式端子台

- パネロック式50芯と24芯コネクタ(アンフェノール)を搭載
- パネアップ構造により作業工数を削減
- 丸端子もY端子同様に簡単配線
- 上段端子配線が邪魔にならずに下段配線が可能
- DINレール取付、ネジ取付両対応

在庫品

RoHS

詳細は **MISUMI-VONA** をご確認ください。
生産材コマース <http://jp.misumi-ec.com>

1台単位

型番	極数	コネクタ 極性	¥通常単価			重量 (g)	推奨ケーブル
			1~4台	5~9台	10~29台		
MWS-57G24-HT24	24	メス	2,800	2,520	2,380	151	DCENシリーズ 753 ページ
MWS-57G50-HT50	50		3,710	3,330	3,150	293	



Order
注文例

型番	MWS-57G24-HT24
----	----------------

材質

端子台	PBT(G15)
ケース	PC(本体)、PA66(側部)
基盤	ガラスエポキシ(FR4)
ネジ	スチール スズメッキ

仕様

定格電圧	AC/DC125V
定格電流	1A
耐電圧	AC500V 1分間
絶縁抵抗	1000MQ以上(DC500V)
端子ネジ	M3(パネアップ)
締付けトルク	0.8N・m max
適用電線	AWG22~16
端子間ピッチ	7mm
周囲温度範囲	-40℃~+80℃

Dsub
コネクタ付
ケーブル
MILソケット
コネクタ付
ケーブル
FCN
コネクタ付
ケーブル
コネクタ付
変換・分岐
ケーブル
セントロニクス
コネクタ付
ケーブル
IEEE1284ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
MR
コネクタ付
ケーブル
PCRハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
PCSハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
HDRA・HDR
コネクタ付
ケーブル
DX31ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
8840ハーフ
ピッチコネクタ付
ケーブル
Hand防水
コネクタ付
ケーブル