

ミスミ

耐熱フッ素樹脂チューブ



ココが
特長

耐熱性、耐薬品性に優れた
フッ素樹脂製チューブ

- 80~260℃と幅広い温度範囲で使用可能なチューブです。
- 耐腐食、絶縁性、機械的強度にも優れます。
- 定格電圧600V



- ・型番のNo.はAWGサイズです。製品の内径(mm)とは異なりますのでご注意ください。
- ・ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。
- ・外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

UL 難燃 耐熱

在庫品

RoHS



1本単位

タイプ	型番 No. (AWG)	全長 (m)	内径(mm)			外径 (mm)	重量※ (g/m)	¥通常単価 1~4本
			標準	最小	最大			
TUBF	26	10	0.46	0.41	0.53	0.92	1.0	980
	24		0.56	0.51	0.66	1.16	1.3	1,020
	22		0.71	0.66	0.81	1.31	1.5	1,090
	20		0.86	0.81	0.97	1.66	2.2	1,220
	19		0.96	0.91	1.07	1.76	2.4	1,280
	18		1.07	1.01	1.17	1.87	2.6	1,370
	17		1.19	1.14	1.32	1.99	2.8	1,540
	16		1.34	1.29	1.47	2.14	3.1	1,680
	15		1.50	1.45	1.65	2.30	3.4	1,810
	14		1.68	1.62	1.83	2.48	3.8	1,920
	13		1.93	1.83	2.05	2.73	4.2	2,140
	12		2.16	2.05	2.31	2.96	4.8	2,190
	11		2.41	2.31	2.57	3.21	5.2	2,860
	10		2.69	2.59	2.84	3.49	5.7	3,060
	9		3.00	2.90	3.15	4.00	8.1	3,390
	8		3.38	3.28	3.53	4.38	9.0	3,640
	7		3.76	3.65	3.94	4.76	10.0	4,840
	6		4.22	4.11	4.41	5.22	11.1	4,920
	5		4.72	4.62	4.95	5.72	12.3	5,400
	4		5.28	5.18	5.53	6.28	13.6	5,980
3	5.94	5.81	6.20	6.94	15.2	6,530		
2	6.68	6.55	6.93	7.68	17.0	7,420		
1	7.46	7.34	7.75	8.46	18.9	9,470		
0	8.38	8.26	8.69	9.38	21.1	9,980		

※参考値

仕様	
材質	PTFE
定格電圧	600V
難燃性	VW-1
使用温度範囲	-80℃~260℃
引張強度	490MPa
色	乳白色(半透明)



Order
注文例

型番	-	全長
TUBF4	-	10

ミスミ

耐熱フッ素樹脂チューブ



ココが
特長

耐熱(260℃)フッ素樹脂チューブ

- 使用温度範囲が-90~260℃と幅広く、高温・高湿下での使用に適しています。
 - 粘着物が付着しにくく、液体の使用にも適しています。
 - 日本バルカー工業(株)の7040シリーズチューブです。
- ※外觀および仕様は、予告なく変更することがあります。

耐熱

1~5本まで
8 日目出荷

RoHS

寸法

型番	内容			肉厚			全長 (m)	重量 (g)
	標準	最小	最大	標準	最小	最大		
7040-26	0.50	0.41	0.60	0.25	0.15	0.35	10	13
7040-24	0.60	0.51	0.70					15
7040-22	0.75	0.65	0.85					17
7040-20	0.90	0.82	1.00					20
7040-19	1.01	0.92	1.10					22
7040-18	1.11	1.02	1.20					24
7040-17	1.25	1.15	1.35					26
7040-16	1.38	1.29	1.50					28
7040-15	1.60	1.45	1.75					32
7040-14	1.74	1.63	1.85					34
7040-13	1.94	1.83	2.05					39
7040-12	2.15	2.06	2.25					42

型番	内容			肉厚			全長 (m)	重量 (g)
	標準	最小	最大	標準	最小	最大		
7040-11	2.43	2.32	2.55	0.30	0.20	0.40	10	57
7040-10	2.72	2.60	2.85					63
7040-9	3.05	2.90	3.20					69
7040-8	3.43	3.26	3.60					77
7040-7	3.83	3.66	4.00					101
7040-6	4.31	4.12	4.50					130
7040-5	4.81	4.62	5.00					144
7040-4	5.44	5.18	5.70					161
7040-3	6.11	5.82	6.40					180
7040-2	6.80	6.55	7.05					199
7040-1	7.62	7.35	7.90	251				
7040-0	8.53	8.26	8.80	279				

(注)内径・肉厚は製品の性質上、同一チューブでも非常に誤差が出易い商品です。サイズ選定の際はそれぞれの最小・最大を考慮し選択ください。



1本単位

型番	¥通常単価 1~19本	型番	¥通常単価 1~19本
7040-26	1,530	7040-11	4,410
7040-24	1,570	7040-10	4,710
7040-22	1,680	7040-9	5,230
7040-20	1,880	7040-8	5,600
7040-19	1,970	7040-7	7,460
7040-18	2,110	7040-6	7,580
7040-17	2,370	7040-5	8,320
7040-16	2,590	7040-4	9,210
7040-15	2,790	7040-3	10,050
7040-14	2,960	7040-2	11,420
7040-13	3,300	7040-1	14,580
7040-12	3,370	7040-0	16,300

●在庫品は、ご希望によりPM6:00迄のご注文で当日出荷致します。

仕様	
材質	PTFE
使用温度範囲	-90℃~+260℃
色	乳白色(半透明)



Order
注文例

型番	7040-26
----	---------

ミスミ VONA 配線部品 検索

WEBなら国内外メーカーの商品48万点以上!!

- 通常単価・数量スライド単価・出荷日等の最新情報はミスミVONA eカタログをご参照ください。
- ご注文の数量によっては、都度納期お見積りとなる場合がございます。