

Lager mit Gehäuse und Fettfüllung, reinraumgeeignet

-1-fach-

Lager mit Gehäuse und Fettfüllung, reinraumgeeignet

-2-fach-

Sicherungsring
 mit Einsatz, mit Sicherungsring ohne Sicherungsring
 Runde Ausführung Kompaktausführung Runde Ausführung Kompaktausführung Kompaktausführung
 S-SBARA S-SBACA S-SBARR S-SBACR S-SBACN
 S-SBAMRA S-SBAMCA S-SBGRRA S-SBGRRC S-SBGRRCN
 S-SBGRB S-SBGRB S-SBGRB S-SBGRB S-SBGRB

Lager: rostfreier Stahl
 Gehäuse: EN AW-2017/AlCu4MgSi
 Gehäuse: klar eloxiert / chemisch vernickelt

Die Ausführung ohne Sicherungsring kann, bedingt durch die Toleranz von Maß B, 0.1 bis 0.2mm überstehen.
 Die Befestigungsbohrungen sind mit Senkung und Gewindebohrung ausgeführt, um die Befestigung von beiden Seiten zu ermöglichen.

Lagerpräzision JIS B 1514 Klasse 0
 Sicherungsring (1.4301/X5CrNi18-10)

Länge wählbar
 mit Sicherungsring ohne Sicherungsring
 Runde Ausführung Kompaktausführung Runde Ausführung Kompaktausführung
 S-SBARB S-SBACB S-SBARC S-SBACC S-SBAFRB
 S-SBGRB S-SBGRB S-SBGRB S-SBGRB S-SBGRB

Lager: rostfreier Stahl
 Gehäuse: EN AW-2017/AlCu4MgSi
 Gehäuse: klar eloxiert / chemisch vernickelt

mit Sicherungsring ohne Sicherungsring Runde Ausführung Kompaktausführung
 d3-15 d20

Lagerpräzision JIS B 1514 Klasse 0
 Sicherungsring (1.4301/X5CrNi18-10)

Teilenummer Typ	Lager-Nr.	d	DH7	Toleranz	B	H	W	T	T1	T2	dh	D1g7	Toleranz	Teilkreis-Ø	A	F	M (Gewinde (dz))	d1	H1	
mit Sicherungsring (Runde Ausführung)	623ZZ	3	10	+0.015	4	33	16	9	7	6	7	14	-0.006	24	24		M4 (3.3)	6.5	3.4	
S-SBARA	624ZZ	4	13		5	35	18	10	8	7	9	17	-0.024	26	26					
S-SBAMRA	605ZZ	5	14	+0.018	5	36	20	10	8	7	10	18		26	26					
S-SBGRRA	625ZZ	5	16	0	5	38	22	10	8	7	12	20		28	28					
(Kompaktausführung)	606ZZ	6	17		6	39	23	11	9	8	13	21	-0.007	29	29					
S-SBACA	608ZZ	8	22		7	45	29	12	10	9	18	27	-0.028	35	35					
S-SBAMCA	6900ZZ	10	22		6	45	29	11	9	8	19	27		35	35					
S-SBGRCA	6000ZZ	10	26	+0.021	8	50	34	13	11	10	22	32	-0.009	40	40		M5 (4.3)	8	4.4	
mit Einsatz, mit Sicherungsring (Runde Ausführung)	6200ZZ	30	30	0	9	54	38	14	12	11	24	36	-0.034	44	44					
S-SBARR	6901ZZ	24	24		6	48	31	11	9	8	21	30	-0.028	38	38					
S-SBGRRR	6001ZZ	12	28		8	52	36	13	11	10	24	34		42	42					
(Kompaktausführung)	6201ZZ	32	32	+0.025	10	56	40	15	13	12	26	38		46	46					
S-SBACR	6902ZZ	28	28	+0.021	7	57	37	12	10	9	25	35		45	45					
S-SBAMCR	6002ZZ	15	32	0	9	60	40	14	12	11	28	38	-0.009	48	48		M6 (5.2)	9.5	5.4	
S-SBGRCR	6202ZZ	35	35		11	64	44	17	15	13	29	42	-0.034	52	52					
ohne Sicherungsring (Kompaktausführung)	6904ZZ	37	37	+0.025	9	69	47	15	13	11	34	45		56	51	24				
S-SBACN	6004ZZ	42	42	0	12	77	54	18	16	14	36	50		64	56	32		M8 (6.8)	11	6.5
S-SBAMCN	6204ZZ	47	47		14	81	58	20	18	16	40	54	-0.040	68	59	34				

Bestellbeispiel S-SBACA6900ZZ
Lieferzeit 8 Arbeitstage
Optionen Lager und Sicherungsring nicht vormontiert
Spez. Lager und Sicherungsring sind bei Lieferung nicht an Gehäuse vormontiert.
Aufpreis Ohne Aufpreis

Preis Mengenrabatt S.92
 Stückzahl 1-9 10-19 20-49 50-99
 Rabatt Preisliste 5% 10% 15%

Lager-Nr.	mit Sicherungsring			mit Einsatz, mit Sicherungsring			ohne Sicherungsring		
	Runde Ausführung	Kompaktausführung	Stückpreis	Runde Ausführung	Kompaktausführung	Stückpreis	Runde Ausführung	Kompaktausführung	Stückpreis
623ZZ	14,10	14,90	22,50	15,50	16,40	18,80	20,70	17,20	14,70
624ZZ	14,50	15,20	23,00	15,90	16,70	19,70	31,00	21,60	15,20
605ZZ	15,10	15,80	23,50	16,60	17,40	20,30	31,50	22,40	15,90
625ZZ	16,00	16,50	24,00	17,60	18,20	20,40	32,00	21,30	16,50
606ZZ	16,50	17,20	24,70	18,10	19,00	20,50	32,80	21,40	16,90
608ZZ	18,00	18,80	27,00	19,80	20,70	23,80	35,80	26,20	18,10
6900ZZ	19,80	20,40	27,00	21,80	22,40	27,00	36,80	29,70	22,10
6000ZZ	18,70	19,70	26,30	20,60	21,60	25,00	28,70	27,60	21,60
6200ZZ	20,10	21,00	27,00	22,10	23,10	27,00	29,30	29,70	23,30
6901ZZ	22,30	23,20	30,00	24,50	25,50	29,00	32,30	30,10	26,60
6001ZZ	21,00	22,00	27,50	21,90	22,90	28,30	30,00	29,40	22,20
6201ZZ	21,50	22,70	29,20	22,50	23,50	29,10	31,60	30,20	24,80
6902ZZ	23,00	23,90	33,20	25,40	26,40	32,00	36,00	33,20	29,60
6002ZZ	22,40	23,50	31,10	23,20	24,50	30,80	33,80	31,90	27,10
6202ZZ	22,50	24,30	31,80	24,20	25,50	31,00	34,70	33,00	28,20
6904ZZ	26,40	28,20	43,00	29,10	30,40	36,10	47,00	39,30	36,60
6004ZZ	27,00	31,20	41,00	29,00	32,10	37,00	44,50	38,50	36,50
6204ZZ	28,90	33,10	43,50	31,00	34,10	38,40	47,20	41,00	44,10

Teilenummer Typ	Lager-Nr.	Auswahl	Vorgefertigt (mm-Schritte)	d	DH7	Toleranz	B	ℓ	H	W	T	dh	D1g7	Toleranz	Teilkreis-Ø	A	F	d1	d2	H1	
Länge wählbar	623ZZ	20 30		3	10	+0.015	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006	24	24					
mit Sicherungsring (Runde Ausführung)	624ZZ	20 30	20-40	4	13		5	2.65	35	18	9	9	17	-0.024	26	26			6.5	3.5	3.1
S-SBARB	605ZZ	20 30		5	14	+0.018	5	2.65	36	20	10	10	18		26	26					
S-SBAFRB	625ZZ	25 30		5	16	0	5	2.65	38	22	12	20			28	28					
S-SBGRB	606ZZ	20 35		6	17		6	2.65	39	23	13	21		-0.007	29	29					
(Kompaktausführung)	608ZZ	25 35	25-50	8	22		7	2.65	45	29	18	27		-0.028	35	35					
S-SBGRFB	6900ZZ	25 40		8	22		6	2.65	45	29	19	27			35	35					
S-SBACB	6000ZZ	25 40		10	26	+0.021	8	2.85	50	34	22	32		-0.009	40	40			8	4.5	4.1
S-SBAMCB	6200ZZ	30 40	25-60	30	30	0	9	2.85	54	38	24	36		-0.034	44	44					
S-SBGRCB	6901ZZ	25 40		12	28		6	2.85	48	31	21	30		-0.028	38	38					
ohne Sicherungsring (Runde Ausführung)	6001ZZ	25 40		12	28		8	2.85	52	36	24	34			42	42					
S-SBARC	6201ZZ	30 40		15	32	+0.025	10	2.85	56	40	26	38			46	46					
S-SBAMRC	6902ZZ	25 50	30-70	28	28	+0.021	7	2.85	57	37	25	35		-0.009	45	45					
S-SBGRC	6002ZZ	30 50		15	32	0	9	2.85	60	40	28	38		-0.034	48	48			9.5	5.5	5.1
(Kompaktausführung)	6202ZZ	35 50	35-70	35	35		11	3.75	64	44	29	42			52	52					
S-SBACC	6904ZZ	35 50		37	42	+0.025	9	3.75	69	47	34	45			56	51	24				
S-SBAMCC	6004ZZ	40 50	45-80	20	42	0	12	3.95	77	54	36	50			64	56	32		11	6.6	6.1
S-SBGRCC	6204ZZ	45 50		47	47		14	3.95	81	58	40	54		-0.040	68	59	34				

*Die falsche Beschreibung in Version 2007 ist in Version 2008 korrigiert.

Bestellbeispiel S-SBACB6900ZZ - L 25
Lieferzeit 8 Arbeitstage
Optionen Lager, reinraumgeeignet S.752
Spez. Lager und Sicherungsring sind bei Lieferung nicht an Gehäuse vormontiert.
Aufpreis Ohne Aufpreis

Preis Mengenrabatt S.92
 Stückzahl 1-9 10-19 20-49 50-99
 Rabatt Preisliste 5% 10% 15%

Lager-Nr.	mit Sicherungsring			ohne Sicherungsring		
	Runde Ausführung	Kompaktausführung	Stückpreis	Runde Ausführung	Kompaktausführung	Stückpreis
623ZZ	39,80	47,00	43,90	44,70	39,10	40,00
624ZZ	40,50	47,50	44,70	45,60	40,00	40,90
605ZZ	41,30	48,50	45,60	46,50	40,70	41,70
625ZZ	42,00	49,50	46,80	47,50	41,50	42,50
606ZZ	43,10	51,00	47,40	48,20	42,30	43,30
608ZZ	44,60	52,70	49,10	50,00	43,80	44,90
6900ZZ	46,80	54,90	51,50	52,70	46,00	47,20
6000ZZ	45,70	55,20	50,30	51,80	45,10	46,40
6200ZZ	49,30	55,50	54,20	55,70	48,80	49,80
6901ZZ	50,50	55,90	52,30	53,80	49,00	50,00
6001ZZ	51,70	57,10	53,60	55,10	50,50	51,70
6201ZZ	53,20	59,00	55,30	56,80	52,00	53,70
6902ZZ	56,30	62,50	58,30	59,80	54,50	55,50
6002ZZ	56,50	62,80	58,40	60,60	54,60	56,00
6202ZZ	57,30	65,00	60,30	62,50	56,50	57,50
6904ZZ	63,90	81,60	69,90	72,10	62,00	63,70
6004ZZ	66,40	82,50	71,00	78,20	66,00	69,50
6204ZZ	70,90	84,10	75,80	83,00	70,50	73,80