Edelstahl-Rundrohre/Verbinder/Zubehör

■Edelstahl-Rundrohre

RoHS

PFSUS (Maß L wählbar)
PFSUSKS (Grundmaterial, 5 Stk./Packung)





*Die Höhe der Schweißnaht ist kleiner als 0.1mm.

Ⓜ 1.4016/X6(8)Cr17

■Maß L wählbar

Teilenummer Typ	Nr.	L 1mm-Schritte	Gewicht kg/m	Stückpreis bis 300mm	Stückpreis/m mind. 300mm
PFSUS	28	60~2400	0.62	3,70	9,50

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■4000mm Grundmaterial, 5 Stk./Packung

Teilenummer Typ	Nr.	L Länge (mm)	Gewicht kg/Stk.	Stückpreis/5 Stk. pro Packung 1~9 Packung(en)
PFSUSKS	28	4000 (5 Stk./Packung)	2.48	158,00

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Bestell-beispiel Teilenummer – L

PFSUS28 – 1250
PFSUSKS28

Preis

Für L bis 300mm sind die in der Tabelle angegebenen Stückpreise unabhängig von der Länge.
Bsp.: PFSUS28–280=3,70 EUR

Für L ab 300mm berechnet sich der Preis wie folgt:
Stückpreis/m x angegebene Gesamtlänge=Verkaufspreis
Bsp.: PFSUS28–650 … 9,50 x 0.65=6,10 EUR

Liefer-zeit 8 Arbeits-tage

■Zubehör für Edelstahl-Rundrohre

Edelstahl-Rundrohre unterscheiden sich in ihrer Größe von herkömmlichen kunststoffbeschichteten Rohrrahmen und stranggepressten Aluminium-Rundrohren. Daher können einige standardmäßige Zubehörteile, falls sie in die Rohrrahmen eingesetzt werden, nicht bei Edelstahl-Rundrohren verwendet werden. Für Metallverbinder, Lenkrollen, Stellfüße, Schraubeinsätze und Innenkappen siehe folgende Auflistung.

■Lenkrollen

RoHS

FFS301



FFS301S (mit Feststeller)



*Mit Schlüssel für Rohreinsatz (PFSP21) anziehen. **(S.2387)**

Bei Montage mit Edelstahl-Rundrohren (SPFINS12) bitte zusammen mit Schraubeinsatz (SPFINS12) verwenden.

Typ	Grundkörper M	Grundkörper S	Rolle M	Kugellager
FFS301 FFS301S	1.0320/St.22	chromatiert (III-wertig)	Kunstkautschuk	verfügbar

Teilenummer Typ	D	Werkstoff der Rollen Komponente	Farbe	M	B	F	H	J	E	Schlüssel-weite mm	Gewicht kg	zulässige Last N	Stückpreis Stückz. 1~50
FFS301	50	R (Kunstkautschuk)	schwarz	12	20	17.5	68	35	22	19	165	300	2,50
	75		grau		25	25.5	97		28	21	430	600	4,90
FFS301S (mit Feststeller)	50		schwarz	12	20	30.9	68	35	22	19	190	300	2,90
	75		grau		25	43.3	97		28	21	485	600	5,60

■Stellfuß-Set

RoHS

Umfasst einen Schraubeinsatz SPFINS12 und einen Stellfuß NFJN12-100.

JBS410S



Teilenummer	Stellfuß M	Stellfuß S	Schraubeinsatz M
JBS410S	Gleichwertig mit 1.0040/Ust.42.2	chromatiert (III-wertig)	Edelstahl

Teilenummer	Gewicht (g)	Stückpreis Stückz. 1~50
JBS410S	269	5,40

■Schraubeinsatz

RoHS

SPFINS12



Gewindebereich von der Spitze bis zum Kopf (1.2°) ermöglicht ein Einsetzen in den Innendurchmesser der Rohrrahmen.

Ⓜ Edelstahl

Teilenummer Typ	M	Gewicht (g)	Stückpreis Stückz. 1~50
SPFINS	12	85	3,90

Bestell-beispiel Teilenummer – Werkstoff der Rollen

FFS301 –75 – R
FFS301S–50 – R
JBS410S
SPFINS12

Liefer-zeit 6 Arbeits-tage S.92

Preis

■Mengenrabatt S.92

Stückzahl	1~50	51~199
Rabatt	Preisliste	5%

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

■Metallverbinder

RoHS

Teilenummer	Ⓜ	Plattendicke	Ⓢ
PBLSS_	SAPH	2.6mm	chromatiert (III-wertig)

Bestell-beispiel Teilenummer: PBLSS1

Liefer-zeit 6 Arbeits-tage S.92

Preis

■Mengenrabatt S.92

Stückzahl	1~50	51~100
Rabatt	Preisliste	5%

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

PBLSS1

rechtwinklige Verbindung



PBLSS4

parallele Verbindung in 4 Richtungen



PBLSS6

Kreuzverbindung



PBLSS2

rechtwinklige Verbindung in 4 Richtungen



PBLSS5

Verbindung in 6 Richtungen





PBLSS7

freie Verbindung



PBLSS3

rechtwinklige Verbindung in 5 Richtungen



Teilenummer Typ	Nr.	Gewicht (g)	Mitgelieferte Schrauben Größe	Stückz.	Stückpreis Stückz. 1~50
PBLSS	1	160	M6–25	1	2,85
	2	250		2	5,25
	3	325		3	7,70
	4	250		2	4,40
	5	400		4	10,50
	6	150		1	3,40
	7	260		2	5,70

■Merkmale von Verbindern für Edelstahl-Rundrohre

Die Form der Gewinde, die auf der Kontaktfläche mit den Rohrrahmen sind, wurde geändert. Folglich wurde im Vergleich mit konventionellen Ausführungen die Haltekraft der Verbindung mit Edelstahl-Rundrohren erhöht. (Einzelheiten siehe S.2367).

PBLSNI (Standardausführung) PBLSS1

Bitte beachten Sie, dass das Anzugsmoment sich verringern kann, da die Gewinde sich bei wiederholter Anwendung abnutzen.

■Innenkappe



RoHS

JBS402S



Ⓜ Polyethylen

4 Stk. pro Packung. Prüfen Sie vor der Bestellung die erforderliche Stückzahl.

Teilenummer	Gewicht (g)	Stückpreis (4 Stk. pro Packung) 1~20 Pack.
JBS402S	3	3,10

Bestell-beispiel Teilenummer: JBS402S

Liefer-zeit 6 Arbeits-tage S.92

Preis

■Mengenrabatt S.92

Stückzahl	1~20	21~199
Rabatt	Preisliste	10%

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.