

Ausführung mit konfigurierbaren Leisten

-Stahl/wartungsfreie Kupferlegierung/Länge und Bohrlochsteigung konfigurierbar-

Price Reduction

bis zu 6%

CAD-Daten

Leisten

-Wartungsfreie Kupferlegierung/Stahl-

CAD-Daten

Stahl

Wartungsfreie Kupferlegierung

RoHS

Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Härte
GRRF	1.1191/C45E	-	-
GRRMF	1.1191/C45E	Gehärtet, chemisch vernickelt (Nach dem Schleifen vernickelt)	HV500~
GRMZ	CC762S/CuZn25Al5 (vorher JIS, Kupferlegierung HBsC4) spezielle Feststoffschmiermittel-Einlagerung	-	-

$25 / \left(\frac{6.3}{1.6} / \frac{1.6}{1.6} \right)^G$

Gehärtete und chemisch vernickelte Artikel haben möglicherweise eine andere Farbe als im Bild. Die Qualität ist jedoch sichergestellt.

Teilenummer	Ausführung	B	T	S	A	In 0.5mm-Schritten wählbar (Bohrlochposition).				W	Y	d1	d2	H		
						E	F	G	H							
GRRF GRRMF GRMZ	15	10	15	5	8	40 ~ 99 (95)	6.0~80.0	17.0 ~ 94.0 (89.0)	-	-	5	5	8	4.5	4.5	
						100~120	6.0~100.0	26.0~114.0	-	-						
						60 ~ 99 (95)	8.0~80.0	18.0 ~ 91.0 (87.0)	-	-						
	20	15	20	5	8	10	100~200	8.0~170.0	18.0~180.0	28.0~192.0	-	5	7	9.5	5.5	5.5
							80 ~ 129 (125)	10.0~110.0	22.0 ~ 119.0 (115.0)	-	-					
							130 ~ 179 (175)	10.0~140.0	22.0~155.0	34.0 ~ 169.0 (165.0)	-					
	25	20	25	8	10	15	180~250	10.0~180.0	22.0~200.0	34.0~220.0	46.0~240.0	5	10	11	6.5	6.5
							100 ~ 149 (145)	12.0~120.0	24.0 ~ 137.0 (133.0)	-	-					
							150 ~ 199 (195)	12.0~150.0	24.0~165.0	36.0 ~ 187.0 (183.0)	-					
	30	25	30	10	15	-	200 ~ 250 (300)	12.0 ~ 180.0 (230.0)	28.0 ~ 200.0 (250.0)	44.0 ~ 220.0 (270.0)	60.0 ~ 238.0 (288.0)	8	10	14	9	9
							100 ~ 149 (145)	12.0~120.0	24.0 ~ 137.0 (133.0)	-	-					
							150 ~ 199 (195)	12.0~150.0	24.0~165.0	36.0 ~ 187.0 (183.0)	-					

* Wenn B=15 oder T=10, 5 gibt es nur die Option S. * GRMZ-Werte werden in () angegeben. * Maß A von GRMZ in 5mm-Schritten.
 * Maß A von GRRF und GRRMF kann ein Maß bis zu 250 betragen.

Bestellbeispiel: **Teilenummer** - T - S - A - E - F - G - H
 GRRF20 - 20 - 5 - 175 - E8.0 - F95.0 - G160.0

Lieferzeit: **GRRF - GRRMF** 10 Arbeitstage, **GRMZ** 13 Arbeitstage. Express C 8,00 EUR/Stück S.88. Expressgebühr von 21,60 EUR für 3 oder mehr identische Teile.

Teilenummer	Ausführung	B	T	€ Stückpreis			
				A40~99	A100~129	A130~199	A200~250
GRRF GRRMF	15	10	15				
			15				
	20	20	20				
			25				
	25	25	25				
			30				

Teilenummer	Ausführung	B	T	€ Stückpreis						
				A40-95	A100-125	A130-165	A170-195	A200-250	A255-300	
GRMZ	15	10	10							
			15							
	20	20	20							
			25							
	25	25	25							
			30							

Bei GRRF und GRRMF kann ein Maß bis zu 250 betragen.

Stahl

RoHS

Ausführung	Werkstoff
SGRMZ	CC762S/CuZn25Al5 (Vorher JIS, Kupferlegierung HBsC4) spezielle Feststoffschmiermittel-Einlagerung
SGRR	1.1191/C45E

$25 / \left(\frac{6.3}{1.6} / \frac{1.6}{1.6} \right)^G$

Teilenummer	Ausführung	B	T	A	X	Y	d1	d2	H	€ Stückpreis	
										SGRMZ	SGRR
SGRMZ (Kupferlegierung, wartungsfrei)	15	10	10	40	5	5	8	4.5	4.5		
				60							
				80							
				100							
	20	15	15	60	7	7	9.5	5.5	5.5		
				80							
				100							
				120							
	25	20	20	80	10	10	11	6.5	6.5		
				120							
				150							
				200							
30	25	25	80	10	10	14	9	9			
			100								
			120								
			150								

Bestellbeispiel: **Teilenummer** - T - A
 SGRMZ20 - 15 - 120

Lieferzeit: **8** Arbeitstage.

Teilenummer	Ausführung	B	T	€ Stückpreis	
				A40~99	A100~129
15	10	10	15		
			25		

Bei GRRF und GRRMF kann ein Maß bis zu 250 betragen.