

Lagereinheiten - gefüllt mit Fett mit niedriger Partikelemissionsrate

Einfachlager

Lagereinheiten - gefüllt mit Fett mit niedriger Partikelemissionsrate

Doppellager

Mit Sicherungsring	Zentrierbund, mit Sicherungsring	Ohne Sicherungsring	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
S-SBACA	S-SBACR	S-SBACN	Lager: rostfreier Stahl	Gehäuse: Klar eloxiert
S-SBGCA	S-SBGCR	S-SBGCN	Gehäuse: EN 1.4301 äquivalent	Gehäuse: -

• Aufgrund der negativen Toleranz von Maß B zum Festhalten der Lageraußenringe kann das Lager 0.1 bis 0.2mm überstehen.
 • Die Befestigungsbohrungen sind mit Senkung und Gewindebohrung ausgeführt, um die Befestigung von beiden Seiten zu ermöglichen.

Lagergenauigkeit: JIS B 1514 Klasse 0 A Zubehör: Sicherungsring (EN 1.4301 äquivalent)

Ausführung	Lager-Nr.	d	DH7	Toleranz	B	H	W	T	T1	T2	dh	D1g7	Toleranz	A	F	M (Regelgewinde)	d1	H1
Mit Sicherungsring S-SBACA S-SBGCA	623ZZ	3	10	+0.015 0	4	33	16	9	7	6	7	14	-0.006 -0.024	24		M4 (3.3)	6.5	3.4
	624ZZ	4	13		5	35	18	10	8	7	9	17		26				
	605ZZ	5	14		5	36	20	10	8	7	10	18		26				
	625ZZ	5	16		5	38	22	10	8	7	12	20		28				
	606ZZ	6	17		6	39	23	11	9	8	13	21	-0.007 -0.028	29				
	608ZZ	8	22		7	45	29	12	10	9	18	27		35				
Zentrierbund, mit Sicherungsring S-SBACR S-SBGCR	6900ZZ	10	22		6	45	29	11	9	8	19	27		35				
	6000ZZ	10	26	+0.021 0	8	50	34	13	11	10	22	32	-0.009 -0.034	40		M5 (4.3)	8	4.4
	6200ZZ	10	30		9	54	38	14	12	11	24	36		44				
	6901ZZ	12	24		6	48	31	11	9	8	21	30	-0.007 -0.028	38				
	6001ZZ	12	28		8	52	36	13	11	10	24	34		42				
	6201ZZ	12	32	+0.025 0	10	56	40	15	13	12	26	38		46				
Ohne Sicherungsring S-SBACN S-SBGCN	6902ZZ	15	28		7	57	37	12	10	9	25	35	-0.009 -0.034	45				
	6002ZZ	15	32		9	60	40	14	12	11	28	38		48		M6 (5.2)	9.5	5.4
	6202ZZ	15	35		11	64	44	17	15	13	29	42		52				
	6904ZZ	20	37	+0.025 0	9	69	47	15	13	11	34	45		51	24			
	6004ZZ	20	42		12	77	54	18	16	14	36	50	-0.010 -0.040	56	32	M8 (6.8)	11	6.5
	6204ZZ	20	47		14	81	58	20	18	16	40	54		59	34			

Ordering Example: **S-SBACA6900ZZ**

- Passender Beispiel: **S.932**
- Reinraumtaugliche Lager: **S.1009**

Alterations Example: **S-SBACA6900ZZ - NA**

Option	Lager und Sicherungsringe sind nicht montiert
Opt.-Nr.	NA
Spez.	Lager und Sicherungsringe sind bei Lieferung nicht am Gehäuse montiert.

Lager Nr.	Stückpreis für Ausführung mit Sicherungsring		Stückpreis für Zentrierbund mit Sicherungsring		Stückpreis für Ausführung ohne Sicherungsring	
	S-SBACA	S-SBGCA	S-SBACR	S-SBGCR	S-SBACN	S-SBGCN
623ZZ						
624ZZ						
605ZZ						
625ZZ						
606ZZ						
608ZZ						
6900ZZ						
6000ZZ						
6200ZZ						
6901ZZ						
6001ZZ						
6201ZZ						
6902ZZ						
6002ZZ						
6202ZZ						
6904ZZ						
6004ZZ						
6204ZZ						

Mit Sicherungsring	Ohne Sicherungsring	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
S-SBARB	S-SBACC	Lager: rostfreier Stahl	Gehäuse: Klar eloxiert
S-SBGRB	S-SBGCC	Gehäuse: EN AW-2017 äquivalent / EN 1.4301 äquivalent	Gehäuse: Chemisch vernickelt

Lagergenauigkeit: JIS B 1514 Klasse 0 A Zubehör: Sicherungsring (EN 1.4301 äquivalent)

Ausführung	Lager-Nr.	L Auswahl	d	DH7	Toleranz	B	l	H	W	T	dh	D1g7	Toleranz	P.C.D.	A	F	d1	d2	H1	
																				M
Mit Sicherungsring (rund) S-SBARB S-SBGRB	623ZZ	20 30	3	10	+0.018 0	4	2.65	33	16	7	7	14	-0.006 -0.024	24	24					
	624ZZ	20 30	4	13		5	2.65	35	18	9	17	17		26	26			6.5	3.5	3.1
	605ZZ	20 30	5	14		5	2.65	36	20	10	18	18		26	26					
	625ZZ	25 30	5	16		5	2.65	38	22	12	20	20		28	28					
	606ZZ	20 35	6	17		6	2.65	39	23	13	21	21	-0.007 -0.028	29	29					
	608ZZ	25 35	8	22		7	2.65	45	29	18	27	27		35	35					
	6900ZZ	25 40	10	22		6	2.65	45	29	19	27	27		35	35					
	6000ZZ	25 40	10	26	+0.021 0	8	2.85	50	34	22	32	32	-0.009 -0.034	40	40			8	4.5	4.1
	6200ZZ	30 40	10	30		9	2.85	54	38	24	36	36		44	44					
	6901ZZ	25 40	12	24		6	2.85	48	31	21	30	30	-0.007 -0.028	38	38					
	6001ZZ	25 40	12	28		8	2.85	52	36	24	34	34		42	42					
	6201ZZ	30 40	12	32	+0.025 0	10	2.85	56	40	26	38	38		46	46					
Ohne Sicherungsring (kompakt) S-SBACC S-SBAMCC S-SBGCC	6902ZZ	25 50	15	28		7	2.85	57	37	25	35		45	45						
	6002ZZ	30 50	15	32	+0.025 0	9	2.85	60	40	28	38	-0.009 -0.034	48	48			9.5	5.5	5.1	
	6202ZZ	35 50	15	35		11	3.75	64	44	29	42		52	52						
	6904ZZ	35 50	20	37		9	3.75	69	47	34	45		56	51	24					
	6004ZZ	40 50	20	42		12	3.95	77	54	36	50		64	56	32			11	6.6	6.1
	6204ZZ	45 50	20	47		14	3.95	81	58	40	54		68	59	34					

Ordering Example: **S-SBAC6900ZZ - L 25**

- Anwendungsbeispiel: **S.940, 944**
- Reinraumtaugliche Lager: **S.1009**

Alterations Example: **S-SBAC6900ZZ - L 25 - NA**

Option	Lager und Sicherungsringe sind nicht montiert
Opt.-Nr.	NA
Spez.	Lager und Sicherungsringe sind bei Lieferung nicht am Gehäuse montiert.

Lager Nr.	Stückpreis					
	Mit Sicherungsring			Ohne Sicherungsring		
	Rund	Kompakt	Kompakt	Kompakt	Kompakt	Kompakt
	S-SBARB	S-SBGRB	S-SBACC	S-SBAMCC	S-SBGCC	
623ZZ						
624ZZ						
605ZZ						
625ZZ						
606ZZ						
608ZZ						
6900ZZ						
6000ZZ						
6200ZZ						
6901ZZ						
6001ZZ						
6201ZZ						
6902ZZ						
6002ZZ						
6202ZZ						
6904ZZ						
6004ZZ						
6204ZZ						