

Lager mit Gehäuse
T-Form

Merkmale: Eignet sich, wenn der Platz in Längsrichtung beengt ist.



RoHS10

Ausführung			Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör	
h wählbar	h konfigurierbar	h konfigurierbar, C gefast	Lager	Gehäuse	Sicherungsring	
BGHKB	BGHFB	BGHFB-C	Stahl	EN 1.1191 äquivalent	Schwarz brüniert	Federstahl
BGHK	BGHF	BGHF-C		Chemisch vernickelt		
BGHKA	BGHFA	BGHFA-C	Rostfreier Stahl	Aluminiumlegierung 2000	Klar eloxiert	EN 1.4301 äquivalent
BGHKSA	BGHFSA	BGHFSA-C		EN 1.4301 äquivalent	-	
BGHKS	BGHFS	BGHFS-C				

Lagergenauigkeit: JIS B 1514 Klasse 0

⚠ Lager mit Gummidichtungen (VV und DD) sind alle aus Stahl gefertigt.

nicht C-gefast

C gefast

C-Anfasung an beiden Oberkanten (45°)

Teilenummer			h		d	D _{H7}	Toleranz	dh	B	ℓ ₁	H	L	L ₁	L ₂	T	S	C	d ₁		
Ausführung	Lager Nr.	Dichtung	Frei wählbar	konfigurierbar 1mm-Schritte																
h wählbar BGHKB BGHK BGHKA BGHKS	623	ZZ zweifach gekapselt *VV Kontaktlose Gummidichtung DD Berührende Gummidichtung	15 20 25	10-30	3	10	+0.015 0	7	4	2	h+9	36	26	16	10	5		4.5		
	624				4	13		9			h+11	38	28	18						
	605				20 25 30	14	+0.018 0	10	5		h+12	46	34	22						
	625					16		12			h+13	47	35	23						
	606					17		13			h+14	49	37	25						
	626					19	+0.021 0	15	6		h+14	49	37	25						
	698		15-30	19		16	6	h+14	49		37	25	11	12						
	608			22	+0.021 0	18	7	h+15	53		41	29	12							
	628			24		20	8	h+16	56		44	32	15							
	6800			19		16	5	h+14	50		38	26	10							
6900	20 30 40		15-40	22	+0.021 0	19	6	h+15	53		41	29	12			10				
6000				26		22	8	h+17	58		46	34								
6200				30		24	9	h+19	62		50	38	15							
6801				21	+0.021 0	18	5	h+15	53		41	29	10							
6901				24		21	6	h+16	56		44	32	12							
6001	20-40		20-40	28		24	8	h+18	60	48	36	15								
6201				32	+0.025 0	26	10	h+20	64	52	40	16								
6802				24	+0.021 0	21	5	h+16	56	44	32	10								
6902				28		25	7	h+18	60	48	36	12								
6002				32	+0.025 0	28	9	h+20	68	54	40	15								
6202	30 40 50		25-50	35		29	11	h+22	72	58	44	16								
6903				30	+0.021 0	27	7	h+19	64	52	38	13								
6003				35	+0.025 0	31	10	h+22	70	56	43	16								
6203				40		34	12	h+24	76	62	49	19								
6804				32		29	7	h+20	68	53.5	40	13								
6904	40 50 60		30-60	37		34	9	h+23	73	59	45	15								
6004				42	+0.025 0	36	12	h+25	82	66	50	19								
6204				47		40	14	h+28	88	72	56									
6805				37		34	7	h+23	82	64	46	13								
6905				42		39	9	h+25	91	69	51	15								
6005	40 50 80		40-80	47		41	12	h+28	96	76	56	19								
6205				52	+0.030 0	45	15	h+31	102	82	62	22								
6806				42	+0.025 0	39	7	h+25	91	71	51	14								
6906				47		44	9	h+28	96	76	56	16								
6006				55		48	13	h+32	104	84	64	19								
6206	50 90		40-90	62		55	16	h+36	112	92	72	22								
6007				62	+0.030 0	55	14	h+36	112	92	72	21								
6207				72		64	17	h+44	148	118	88	26								
6008				68		60	15	h+41	122	102	82	24								
6208				80		74	18	h+50	160	130	100	27								

Überprüfen Sie die verfügbaren Größen in der Preisliste. * Nm. 623, 624, 605 und 606 sind nicht für VV (kontaktlose Dichtungen) erhältlich.
Details von Lagerstandards siehe S.989, 991, 993-996, 1003 und 1004.

Ordering Example

Teilenummer

Ausführung Lager Dichtung

-

h

BGHK 6000 ZZ - 30

BGHF 6901 VV - 23

Lager-Nr.	Dichtung	Stückpreis														
		h wählbar					h konfigurierbar					h konfigurierbar, C gefast				
		BGHKB	BGHK	BGHKA	BGHKSA	BGHKS	BGHFB	BGHF	BGHFA	BGHFSA	BGHFS	BGHFB-C	BGHF-C	BGHFA-C	BGHFSA-C	BGHFS-C
623	ZZ zweifach gekapselt (x1.0) *VV Kontaktlose Dichtung Gummidichtung (x1.1) DD Berührende Dichtung Gummidichtung (x1.1)				-	-				-	-				-	-
624					-	-				-	-				-	-
605					-	-				-	-				-	-
625					-	-				-	-				-	-
606																
626																
698																
608																
628																
6800																
6900																
6000																
6200																
6801																
6901																
6001																
6201																
6802																
6902																
6002																
6202																
6903																
6003																
6203																
6804																
6904																
6004																
6204																
6805					-	-	-					-	-	-	-	-
6905					-	-	-					-	-	-	-	-
6005					-	-	-					-	-	-	-	-
6205					-	-	-					-	-	-	-	-
6806					-	-	-					-	-	-	-	-
6906					-	-	-					-	-	-	-	-
6006					-	-	-					-	-	-	-	-
6206					-	-	-					-	-	-	-	-
6907					-	-	-					-	-	-	-	-
6007					-	-	-					-	-	-	-	-
6207					-	-	-					-	-	-	-	-
6908					-	-	-					-	-	-	-	-
6008					-	-	-					-	-	-	-	-
6208					-	-	-					-	-	-	-	-

Die Preise der abgedichteten VV und DD sind die Tabellenpreise multipliziert mit 1.1.

Alterations

Teilenummer

-

h

- (NA, KCC)

BGHK6000ZZ - 30 - NA

Optionen	Lager und Sicherungsringe sind nicht montiert	Anfasung C2
Opt.-Nr.	NA	KCC
Spez.	Lager und Sicherungsringe sind bei Lieferung nicht am Gehäuse montiert.	Anfasung C2 an den Oberkanten. ⊗ Nicht verfügbar bei gefaster Ausführung C.