

Sechskantstangen/Befestigungsblöcke für Sechskantstangen

Eine Seite Innengewinde/eine Seite Außengewinde

■ Einseitig Innengewinde ■ Einseitig Außengewinde

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Gewindebohrung einseitig	Gewinde einseitig		
NLMN	NLON	EN 1.0038 Äquiv.	Schwarz brüniert
LSMN	LSON		
PLMN	PLON		
SLMN	SLO		
EN 1.4301 Äquiv.			

• Gewindebohrung einseitig

• Gewinde einseitig

Ⓜ Behandlung mit Korrosionsschutzöl bei EN 1.0038 Äquiv. Artikeln.

Teilenummer	Ausführung	B	L	M (Regelgewinde) Auswahl	(C)
			0.5mm-Schritte		
		5	8~50	2 2.6	5.8
		6	15~50	3 4	6.9
		7	15~150	3 4	8.1
		8	20~250	3 4 5	9.2
		10	20~350	4 5 6	11.5
		12	25~400	4 5 6 8	13.9
		13	30~400	4 5 6 8	15.0
		14	35~500	4 5 6 8 10	16.2
		17	35~500	5 6 8 10	19.6
		19	45~500	5 6 8 10 12	21.9
		24	65~600	6 8 10 12 16 20	27.7
		27	65~700	6 8 10 12 16 20	31.2
		30	80~800	6 8 10 12 16 20 24	34.6
		32	80~800	6 8 10 12 16 20 24	36.9

Ordering Example

Teilenummer - L - M

NLMN6 - 50 - M3

SLO10 - 300 - M5

Bei L≤200 und einer Bestellmenge unter 10 Stk. liegt die Differenz des Maßes L aufgrund der gleichzeitigen Verarbeitung jedoch innerhalb von ±0.02.

Ⓜ Ausgenommen Ausführungen mit wählbarer Länge

Toleranzmaß L

L	8-300	±0.1
L	300.5-600	±0.3
L	600.5-800	±0.4

Alterations

Teilenummer - L - M - (LKC, MLC)

NLMN6 - 50 - M3 - LKC

SLO10 - 300 - M5 - MLC.5

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Toleranzmaß L	LKC	Toleranz für Maß L: Bestellnr. LKC
		L Toleranz L
		8-300 ±0.05
		300.5-600 ±0.10
		600.5-800 ±0.15
Gewindelänge	MLC	Änderung der Gewindelänge. Ⓜ Nicht verfügbar bei B=5. MLC=0.1mm-Schritte Ⓜ Mx1≤MLC<Mx1.5 Bestellnr. MLC10 Ⓜ Nur verfügbar für Ausführung mit einseitigem Außengewinde.

ex Example

ANSchlussblock für Sechskantsäulen HXTM

Nächste Seite

Sensor

■ Sechskantstangen - einseitig Innengewinde

Teilenummer	Ausführung	B	Min. L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Äquiv. NLMN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. LSMN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Chemisch vernickelt PLMN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-
EN 1.4301 Äquiv. SLMN	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-

■ Sechskantstangen - einseitig Außengewinde

Teilenummer	Ausführung	B	Min. L - 200	L200.5-400	L400.5-600	L600.5-800
EN 1.0038 Äquiv. NLON	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Schwarz brüniert LSON	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Chemisch vernickelt PLON	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-
EN 1.4301 Äquiv. SLON	5	-	-	-	-	-
	6	-	-	-	-	-
	7	-	-	-	-	-
	8	-	-	-	-	-
	10	-	-	-	-	-
	12	-	-	-	-	-
	13	-	-	-	-	-
	14	-	-	-	-	-
	17	-	-	-	-	-
	19	-	-	-	-	-
	24	-	-	-	-	-
	27	-	-	-	-	-
	30	-	-	-	-	-
	32	-	-	-	-	-

■ Befestigungsblöcke für Sechskantstangen

Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	Zubehör
HXSM HXTM	EN 1.0038 Äquiv.	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube

Maß B entspricht dem Maß B der Sechskantstangen.

Teilenummer	Ausführung	B	(P)	(P1)	B1	C	F	G	C1	T	S1	d	M (Regelgewinde)	ℓ	S	M (Regelgewinde)	(A)	Stückpreis	Mitgelieferte Schraube
Oberseite mit Gewinde HXSM	10	11	16	25	12			11	11.5		18	3.5	M3	6		M4	27		SCB3-12 2 Stk.
	12	13	18	32	16		5	12	13.9		22					M4	30		
	13	17	25					11.5	15.0		23	4.5	M4	9	12	M5	30.5		SCB4-15 2 Stk.
Gewinde seitlich HXTM	14	17	25				8	18	16.2		24					M5	38		
	17	20	28	38	22			19.5	19.6		28	5.5	M5	11	16	M6	45.5		SCB5-20 2 Stk.
	19							18.5	21.9		29					M6	46.5		

Ordering Example

Teilenummer HXSM14