Rohrständer
mit Stellschraube

Eigenschaften: Rohrständer als Ausrüstungsfundament für Touchscreen oder Gehäuse. Ihre Gesamtlänge kann frei festgelegt werden.

Stellschraube

Ausführung							M Werkstoff		S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
rund mit Flansch			Mit Kompaktflansch			Nur Rohrständer	Rohr	Halterung		
Satz		Nur Halterung	Satz		Nur Halterung					
Halterung, 2 Stk.	Halterung, 1 Stk.		Halterung, 2 Stk.	Halterung, 1 Stk.						
PSEW	PSE	PSEF	WPSEW	WPSE	WPSEF	PPEW	EN 1.0480 Äquivalent	EN 1.0038 Äquivalent	Galvanisch verzinkt	Stellschraube
PSEWM	PSEM	PSEFM	WPSEWM	WPSEM	WPSEFM	PPEWM	EN 1.0480 Äquivalent	EN 1.0038 Äquivalent	Chemisch vernickelt	
PSEWK	PSEK	-	WPSEWK	WPSEK	-	-	EN 1.0480 Äquivalent	EN 1.0038 Äquivalent	Schwarz brüniert	
PSEWS	PSES	PSEFS	-	-	-	PPEWS	EN 1.4301 Äquivalent	EN 1.4301 Äquivalent	-	

√(25 / 6.3 / 6.3)

·Satz
Halterung, 2 Stk.



Halterung, 1 Stk.



·Nur Halterung
Halterung mit Rundflansch



Halterung mit Kompaktflansch



Nur Rohrständer



*Dieser Artikel wird im Satz angeboten.
Toleranz für Maß L beträgt ca. ±2mm.
Bei der Bestellung von nur Zierrohren zur kombinierten Verwendung mit vorhandener Ständer-Halterung das Maß ℓ3 berücksichtigen.

Teilenummer Ausführung			Nenngröße	D		L 1mm-Schritte	t	D1	D2	A	P.C.D.	T	H	ℓ1	ℓ2	M (Regelgewinde)	ℓ3	W	Z	W1
(Set)		(nur Halterung)	30	30	±0.40	200~800	4.0	30.5	42.7	90	70	10	50	25	15	M6	15	56	56	34
Galvanisch verzinkt	PSE PSEW	PSEF	40	40		200~800		40.5	54.0	100	80		60		25			64	62	44
Chemisch vernickelt	PSEM PSEWM	PSEFM	50	50.8	±0.41	200~1000		51.5	65.0	110	90		75	30	30			74	74	50
Schwarz brüniert	PSEK PSEWK		60	60.5	±0.49	200~1000		61.0	76.3	120	100	12	90	35	40	M8	20	90	76	70
Galvanisch verzinkt	WPSE WPSEW	WPSEF	70	70	±0.56	300~1000		70.5	89.1	130	110		105	40	45			100	80	80
Chemisch vernickelt	WPSEM WPSEWM	WPSEFM	80	82.6	±0.66	300~1000	6.0	83.5	101.6	140	120		120		60			110	86	90
Schwarz brüniert	WPSEK WPSEWK		100	101.6	±0.80	350~1000		102.6	120.0	160	140		150		90			130	94	110
(Nur Rohrständer)			30	32	±0.32	200~800		32.5	42.7	90	70	10	50	25	15	M6	15	-	-	-
Galvanisch verzinkt	PPEW		40	42.7	±0.43	200~800		43.0	50.8	100	80		60		25					
Chemisch vernickelt	PPEWM		50	50.8	±0.51	200~1000		51.5	60.5	110	90		75	30	30					
(Set)		(nur Halterung)	60	60.5	±0.61	200~1000	3.0	61.0	76.3	120	100	12	90	35	40	M8	20			
Halterung, 1 Stk.	Halterung, 2 Stk.		70	76.3	±0.77	300~1000		77.0	89.1	130	110		105	40	45					
rostfreier Stahl	PSES PSEWS	PSEFS	80	89.1	±0.90	300~1000		90.0	101.6	140	120		120		60					
(Nur Rohrständer)	PPEWS		100	101.6	±1.02	350~1000		102.5	114.3	160	140		150		90					

Ordering Example: Teilenummer - L
PSEW50 - 600
PSEF100

Nur Halterung

Nenngröße	Stückpreis rund mit Flansch Galvanisch verzinkt	Chemisch vernickelt	rostfreier Stahl	Mit Kompaktflansch Galvanisch verzinkt	Chemisch vernickelt
	PSEF	PSEFM	PSEFS	WPSEF	WPSEFM
30					
40					
50					
60					
70					
80					
100					

Satz

Nenngröße	L	Stückpreis rund mit Flansch Galvanisch verzinkt Halterung, 2 Stk.	Halterung, 1 Stk.	Chemisch vernickelt Halterung, 2 Stk.	Halterung, 1 Stk.	Schwarz brüniert Halterung, 2 Stk.	Halterung, 1 Stk.	rostfreier Stahl Halterung, 2 Stk.	Halterung, 1 Stk.	Mit Kompaktflansch Galvanisch verzinkt Halterung, 2 Stk.	Halterung, 1 Stk.	Chemisch vernickelt Halterung, 2 Stk.	Halterung, 1 Stk.	Schwarz brüniert Halterung, 2 Stk.	Halterung, 1 Stk.
		PSEW	PSE	PSEWM	PSEM	PSEWK	PSEK	PSEWS	PSES	WPSEW	WPSE	WPSEWM	WPSEM	WPSEWK	WPSEK
30	200~400														
	401~600														
	601~800														
40	200~400														
	401~600														
	601~800														
50	200~400														
	401~600														
	601~800														
	801~1000														
60	200~400														
	401~600														
	601~800														
	801~1000														
70	300~400														
	401~600														
	601~800														
	801~1000														
80	300~400														
	401~600														
	601~800														
	801~1000														
100	350~400														
	401~600														
	601~800														
	801~1000														

Nur Rohrständer

Nenngröße	L	Stückpreis Galvanisch verzinkt	Chemisch vernickelt	rostfreier Stahl
		PPEW	PPEWM	PPEWS
30	200~ 400			
	401~ 600			
	601~ 800			
40	200~ 400			
	401~ 600			
	601~ 800			
50	200~ 400			
	401~ 600			
	601~ 800			
	801~1000			
60	200~ 400			
	401~ 600			
	601~ 800			
	801~1000			
70	300~ 400			
	401~ 600			
	601~ 800			
	801~1000			
80	300~ 400			
	401~ 600			
	601~ 800			
	801~1000			
100	350~ 400			
	401~ 600			
	601~ 800			
	801~1000			

Rohrständer
Geschweißte Ausführung

Eigenschaften: Rohrständer mit exakten Bauhöhen, die auch als Abstandhalter verwendet werden können.

Geschweißte Ausführung

Ausführung		M Werkstoff		S Oberflächenbehandlung
rund mit Flansch	Mit Kompaktflansch	Rohr	Halterung	
PSYM	WPSYM	EN 1.0480 Äquivalent	EN 1.0038 Äquivalent	Chemisch vernickelt
PSYK	-			Schwarz brüniert

rund mit Flansch



Mit Kompaktflansch



Teilenummer Ausführung		Nenngröße	L 1mm-Schritte	D		t	A	P.C.D.	T	W	Z	W1
rund mit Flansch		30	50~300	30	±0.40	4.0	90	70	10	56	56	34
PSYM		40		40			100	80		64	62	44
PSYK		50		50.8	±0.41		110	90		74	74	50
Mit Kompaktflansch		60		60.5	±0.49	6.0	120	100	12	90	76	70
WPSYM		70		70	±0.56		130	110		100	80	80

Ordering Example: Teilenummer - L
PSYM40 - 300

Nenngröße	L	Stückpreis rund mit Flansch Chemisch vernickelt	Schwarz brüniert	Mit Kompaktflansch Chemisch vernickelt
		PSYM	PSYK	WPSYM
30	50~150			
	151~300			
40	50~150			
	151~300			
50	50~150			
	151~300			
60	50~150			
	151~300			
70	50~150			
	151~300			

Alterations: Teilenummer - L - (LKC)
PSYM40 - 300 - LKC

Option	Opt.-Nr.	Spez.
	LKC	Änderung der Toleranz von Maß L auf L±0.05. Bestellnr. LKC

Example