


Innensechskantschrauben
Galvanisch verzinkt

Innensechskantkopfschrauben/Innensechskantkopfschrauben
Chromatiert (III-wertig) (in Packungen) - hell chromatiert



CBE



M Werkstoff SCM435
S Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
H Härte HRC32~39 * Festigkeitsklasse: 10.9

RoHS10

MxP	A	E	B
2x0.4	3.8	2	1.5
2.6x0.45	4.5	2.6	2
3x0.5	5.5	3	2.5
4x0.7	7	4	3
5x0.8	8.5	5	4
6x1.0	10	6	5
8x1.25	13	8	6
10x1.5	16	10	8
12x1.75	18	12	10

* Die Festigkeitsklasse gibt die Zugfestigkeit der Schraube an.
(Ex.)10.9
Daraus ergibt sich, dass der Mindestwert der Fließ- oder Dehngrenze 90% der Zugfestigkeit beträgt.
Der Mindestwert der Nennzugfestigkeit beträgt 1040N/mm².
Referenz: Senkbohrungsmaße für Innensechskantschrauben **S. 1891**

Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L	1 ~ 9 Stk. 10 ~ 19 Stk. 20 ~ 49 Stk. 50 ~ 500 Stk.
CBE 2- 5	6	
8		
10		
CBE 2.6- 5	6	
8		
10		
CBE 3- 4	5	
6		
8		
10		
12		
15		
18		
20		
25		
30		
35		
CBE 4- 5	6	
8		
10		
12		
15		
18		
20		
25		
30		
35		
CBE 5- 6	8	
10		
12		


Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L	1 ~ 9 Stk. 10 ~ 19 Stk. 20 ~ 49 Stk. 50 ~ 500 Stk.
CBE 5- 15	18	
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
CBE 6- 8	10	
12		
15		
18		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
CBE 8- 10	12	
15		
18		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		

Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L	1 ~ 9 Stk. 10 ~ 19 Stk. 20 ~ 49 Stk. 50 ~ 500 Stk.
CBE 8- 60	28	
65		
70		
75		
80		
CBE 10- 15	20	
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		
65		
70		
75		
CBE 12- 15	20	
25		
30		
35		
40		
45		
50		
55		
60		

Ordering Example
Teilenummer
CBE4-10



PACK-SCBE



M Werkstoff SCM435
S Oberflächenbehandlung Chromatiert (III-wertig)
H Härte HRC32~39 * Festigkeitsklasse: 10.9

RoHS10

Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L	1 ~ 9 Stk. 10 ~ 19 Stk. 20 ~ 49 Stk. 50 ~ 500 Stk.
PACK-SCBE 2-5	6	
8		
10		
PACK-SCBE 2.6-5	6	
8		
10		
PACK-SCBE 3-5	6	
8		
10		
12		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		
PACK-SCBE 4-6	8	
10		
12		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		
PACK-SCBE 5-8	10	
12		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		

Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L	1 ~ 9 Stk. 10 ~ 19 Stk. 20 ~ 49 Stk. 50 ~ 500 Stk.
PACK-SCBE 6-8	10	
12		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		
PACK-SCBE 8-12	15	
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		
PACK-SCBE 10-15	20	
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		
PACK-SCBE 12-15	25	
30		
35		
40		
45		
50		
60		


* Teil (L) basiert auf JIS B 1176 (2000).

Ordering Example
Teilenummer
PACK-SCBE6-10
CBM8-20

PACK-SCBE ist als Packung erhältlich und CBM einzeln
Für Packungen gilt eine Mindestbestellgröße von 1 Packung.



CBM



M Werkstoff EN 1.7220 äquiv.
S Oberflächenbehandlung Hell chromatiert
H Härte HRC32~39 * Festigkeitsklasse: 10.9

RoHS10

Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L	1 ~ 9 Stk. 10 ~ 19 Stk. 20 ~ 49 Stk. 50 ~ 500 Stk.
CBM 3-6	8	
10		
12		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		
CBM 4-6	8	
10		
12		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		
CBM 5-8	10	
12		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		
CBM 6-8	10	
12		
15		
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		

Teilenummer	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M-L	1 ~ 9 Stk. 10 ~ 19 Stk. 20 ~ 49 Stk. 50 ~ 500 Stk.
CBM 8-12	15	
20		
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		
CBM 10-15	20	
25		
30		
35		
40		
45		
50		
60		
CBM 12-15	25	
30		
35		
40		
45		
50		
60		

* Teil (L) basiert auf JIS B 1176