

Deckelschrauben

Kreuzschlitz/ langer gerändelter Kopf/ gerändelter Kopf


Deckelschrauben

konfigurierbare Länge



RoHS10

GUTBJ



Referenz Zugbruchlast (N)

M3	1390
M5	4300

* Die oben genannten Daten sind Richtwerte, keine garantierten Werte.

M Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.


Teilenummer		ℓ	L	A	E	d	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M						1 ~ 29 Stk.	30 ~ 300 Stk.
GUTBJ	3	2	5 8 10	6.9	1.9	2.2		
		3.5	6 8 10					
		4	8 10 12					
	4	3	6 8 10 12 16	9.4	2.5	3		
		5	10 16					
	5	3	8 10 12	11.8	3.1	3.9		
		6	12 16 20					
	6	4	10 12 16 20	14	3.7	4.5		
		8	12 16 20 25 30					
	8	5	16	17.8	4.8	6.3		
10		40						

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.



RoHS10

GUTBR



M Werkstoff: EN 1.4305 äquiv.


Teilenummer		ℓ	L					D	A	d	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	M										1 ~ 29 Stk.	30 ~ 300 Stk.
GUTBR	3	2	6	8	10	12	5.5	10	2.2			
		3.5	6	8	10	12						
		4	8	10	12							
	4	3	6	8	10	12	16	7	16	3		
		5	10	12	16							
	5	3	8	10	12	16	20	8.5	20	3.9		
		6	12	16	20							
	6	4	8	10	12	16	20	10	30	4.5		
		8	12	16	20	25						
	8	5	10	12	16	20	13	36	6.3			
10		20	25	30								

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.



RoHS10

RNCB



M Werkstoff: EN 1.4305 äquiv.

Teilenummer		ℓ	L				A	d1	d2	E	Stückpreis	Mengen-Rabatt			
Ausführung	M										1 ~ 29 Stk.	30 ~ 50 Stk.			
RNCB	3	2	4	6	8	10	12	2.2	6	2.5					
		3.5		6	8	10							12	15	
		4			8	10							12	15	20
	4	3		6	8	10	12	15	16	3	8	3.5			
		5				10	12	15							20
	5	3			8	10	12	15	20	3.9	10	4			
		6					12	15							20
	6	8					12	15	24	4.5	12	5			
	8	10						15	20	30	6.3	16	6		

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.



Ordering Example

Teilenummer

-

ℓ

-

L

GUTBJ3

-

4

-

8

GUTBR4

-

5

-

16

RNCB4

-

5


-

16



RoHS10

Innensechskantschraube mit konfigurierbarer Länge




Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Festigkeitsklasse

FGUTM	EN 1.7220 äquiv.	Chemisch vernickelt	8.8 äquiv.
FGUTS	EN 1.4301 äquiv.	-	A2-70 äquiv.



RoHS10

Konfigurierbare Länge, gerändelt




Ausführung Werkstoff

FRNCS	EN 1.4305 äquiv.
-------	------------------



RoHS10

Kopfschraube, Länge konfigurierbar



Ausführung Werkstoff Festigkeitsklasse

FCBBS	EN 1.4301 äquiv.	A2-50 äquiv.
-------	------------------	--------------

Teilenummer		1mm-Schritte							Stückpreis			
Ausführung	M	ℓ			L			ℓ · L Bearbeitungsbedingungen	FGUTM	FGUTS	FRNCS	FCBBS
		FGUTM	FGUTS	FRNCS	FGUTM	FRNCS	FCBBS					
FGUTM FGUTS FRNCS FCBBS	3	2~18	4~16	5~20	4~20	6~20	6~25	ℓ ≤ L ⚠				
	4	3~18	4~16	5~25	6~20	6~20	6~30					
	5	3~23	5~20	5~25	8~25	8~25	8~30					
	6	4~28	8~20	8~30	8~30	8~25	8~35					
	8	5~38	10~20	10~45	8~40	10~25	10~50					

Bei g=L kann das Gewinde unter dem Schraubenkopf unvollständig sein (max. 2 Steigungen).

M	A	A1	A2	E	E1	E2 (max.)	B	B2	C (min.)	d	d2
3	5.5	12	5.5	3	2.5	1.6	2.5	2	1.04	2.2	6
4	7	16	7.5	4	3.5	2.2	3	2.5	1.3	3	8
5	8.5	20	9.5	5	4	2.7	4	3	1.56	3.9	10
6	10	24	10.5	6	5	3.3	5	4	2.08	4.5	12
8	13	30	14	8	6	4.4	6	5	2.6	6.3	16



Ordering Example

Teilenummer

-

ℓ

-

L

FRNCS6

-

8

-

20