

# Zylinderstifte/Mehrzweckstifte

## Untermaß

**Zylinderstift – gerade (h7)**

RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Härte
MSH	EN 1.4125 äquiv.	45-50HRC
MSHS	EN 1.4301 äquiv.	-

Die Kennnut ist nur für MSH verfügbar.  
 Stifte mit  $\varnothing$  von max. 1.5 haben keine Kennnut.  
 $\varnothing 1$  Maß kann aufgrund des Polierens größer sein als die Katalogwerte.

$\varnothing 1$	Dh7	Teilenummer		L	Stückpreis 1-9 Stk.	Mengen-Rabatt		
		Ausführung	D			10-49	50-99	100-500
0.4	0 -0.01	MSH	1	5 6 8 10				
			1.5	5 6 8 10				
			2	5 6 8 10 12 15 20				
			2.5	6 8 10 12 15 20 25 30				
			3	6 8 10 12 15 20 25 30 35 40				
1.5	0 -0.012	MSH	4	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50				
			5	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50				
			6	8 10 12 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60				
2	0 -0.015	MSH	8	10 15 20 25 30 35 40 50 60				
			10	15 20 25 30 35 40 50 60				

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

$\varnothing 1$	Dh7	Teilenummer		L	Stückpreis 1-9 Stk.	Mengen-Rabatt		
		Ausführung	D			10-49	50-99	100-200
0.4	0 -0.01	MSHS	1	5 6 8 10				
			1.5	5 6 8 10				
			2	5 6 8 10 12 15 18 20				
1	0 -0.012	MSHS	2.5	6 8 10 12 15				
			3	6 8 10 12 15 18 20				
			4	8 10 12 15 18 20				
1.5	0 -0.012	MSHS	5	8 10 12 15 18 20				
			6	10 12 15 18 20				
2	0 -0.015	MSHS	8	15 18 20				

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

**Zylinderstifte – gefast**

RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Härte
MSHHM	EN 1.4125 äquiv.	58HRC-
MSHSM	EN 1.4301 äquiv.	-

MSHHM MSHSM

C	Dh7	Teilenummer		L	Stückpreis 1-19 Stk.	Mengen-Rabatt		
		Ausführung	D			20-29	30-49	50-100
0.3 oder weniger	0 -0.01	MSHHM	2	6 8 10 12 15				
			3	6 8 10 12 15 20				
			4	8 10 12 15 20				
			5	8 10 12 15 20				
0.5	0 -0.012	MSHHM	6	10 12 15 20				
			8	15 20				
			0	-0.015	MSHHM	8	15 20	

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

C	Dh7	Teilenummer		L	Stückpreis 1-19 Stk.	Mengen-Rabatt		
		Ausführung	D			20-29	30-49	50-100
0.3 oder weniger	0 -0.01	MSHSM	2	6 8 10 12 15				
			3	6 8 10 12 15 20				
			4	8 10 12 15 20				
			5	8 10 12 15 20				
0.5	0 -0.012	MSHSM	6	10 12 15 20				
			8	15 20				
			0	-0.015	MSHSM	8	15 20	

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

**Mehrzweckstift – gerade (g6)**

RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Härte
MSGB	EN 1.3505 äquiv.	58HRC-
MSGS	EN 1.4125 äquiv.	58HRC-
MSGSS	EN 1.4301 äquiv.	-

MSGS MSGB-MSGSS

$\varnothing 1$  Maß kann aufgrund des Polierens größer sein als die Katalogwerte.

$\varnothing 1$	Dg6	Teilenummer		L					
		Ausführung	D	2	6	8	10	12	15
1.0	-0.002 -0.008	MSGB MSGS MSGSS	2	6 8 10 12 15					
			3	6 8 10 12 15 20					
			4	8 10 12 15 20					
1.5	-0.004 -0.012	MSGB MSGS MSGSS	5	8 10 12 15 20					
			6	10 12 15 20					
2.0	-0.005 -0.014	MSGB MSGS MSGSS	8	15 20					

D	MSGB				MSGS				MSGSS			
	Stückpreis 1-19 Stk.	Mengen-Rabatt			Stückpreis 1-19 Stk.	Mengen-Rabatt			Stückpreis 1-19 Stk.	Mengen-Rabatt		
2		20-29	30-49	50-100		20-29	30-49	50-100		20-29	30-49	50-100
3												
4												
5												
6												
8												

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

**Zylinderstift einseitiges Innengewinde (h7)**

RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Härte
MSHT	EN 1.4125 äquiv.	40-50HRC

Wenn D=5 oder 6 und L=10 kann die Gewindebohrung durchgehen.  
 $\ell = 6$  nur bei D=6 und L=10  
 $\varnothing 1, \varnothing 2$  Maß kann aufgrund des Polierens größer sein als die Katalogwerte.

$\varnothing 1$	$\varnothing 2$	M x P	$\varnothing$	Dh7	Teilenummer		L	Stückpreis 1-499 Stk.	Mengen-Rabatt		
					Ausführung	D			500-999	1000-1999	2000-4000
1.5	0.3	3 x 0.5	6	0 -0.012	MSHT	5	10 15 20 25 30				
						6	10 15 20 25 30 35 40 45 50				
2.0	0.5	4 x 0.7	*8	0 -0.015	MSHT	8	15 20 25 30 35 40 45 50				
						10	15 20 25 30 35 40 45 50				
2.5	1.0	6 x 1.0	10	0 -0.018	MSHT	12	30 35 40 45 50				

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

**Mehrzweckstifte – Gewindebohrung einseitig (g6)**

RoHS10

Ausführung	Werkstoff	Härte
MSTG	EN 1.3505 äquiv.	45-50HRC
MSTSG	EN 1.4125 äquiv.	45-50HRC

$\varnothing 1 - \varnothing 2$  Maß kann aufgrund des Polierens größer sein als die Katalogwerte.

$\varnothing 1$	$\varnothing 2$	M x P	$\varnothing$	Dg6	Teilenummer		L	Stückpreis 1-19 Stk.	Mengen-Rabatt		
					Ausführung	D			20-29	30-49	50-100
1.5	0.3	3x0.5	6	-0.004 -0.012	MSTG	5	10 15 20				
						6	10 15 20 25 30				
2.0	0.3	4x0.7	8	-0.005 -0.014	MSTG	8	15 20 25 30 35 40				
						10	20 25 30 35 40				
2.5	0.5	6x1.0	10	-0.006 -0.017	MSTG	12	30 35 40 45				

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

$\varnothing 1$	$\varnothing 2$	M x P	$\varnothing$	Dg6	Teilenummer		L	Stückpreis 1-19 Stk.	Mengen-Rabatt		
					Ausführung	D			20-29	30-49	50-100
1.5	0.3	3x0.5	6	-0.004 -0.012	MSTSG	5	10 15 20				
						6	10 15 20 25 30				
2.0	0.3	4x0.7	8	-0.005 -0.014	MSTSG	8	15 20 25 30 40				
						10	20 25 30 40				
2.5	0.5	6x1.0	10	-0.006 -0.017	MSTSG	12	30 35 40 45				

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Ordering Example  
 Teilenummer - L  
 MSH2 - 6  
 MSGB3 - 12