

Drähte/Verbindungssteile

Drähte

LPWW

A

Geometrie

B

Geometrie

C

Geometrie

RoHS10

Maß in () dient nur zu Referenzzwecken.

M Material: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer		L in 50mm-Schritten	Zulässige Belastung (Ref.)	Stückpreis		
Ausführung	Geometrie			A	B	C
LPWW	A	100~500	9kg			
	B C	550~1000				

Die Referenz-Nutzlast dient nur zu Referenzzwecken.

Drähte
Schlaufen-Ø konfigurierbar

CWAB

ØY

7

Ø1.0

(E)

L

CWCB (Nylonbeschichtung)

ØY

7

Ø1.2

(E)

L

CWAC

ØY

7

Ø1.0

(E)

L

CWCC (Nylonbeschichtung)

ØY

7

Ø1.2

(E)

L

RoHS10

M Drahtmaterial: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer		Maß L konfigurierbar	(E)	Zulässige Belastung (Ref.)				Masse (nur Draht)				Stückpreis			
Ausführung	Y auswählen			CWAB	CWCB	CWAC	CWCC	CWAB	CWCB	CWAC	CWCC	CWAB	CWAC	CWCB	CWCC
CWAB (einseitig) CWAC (beidseitig)	10	100-500 (10mm-Schritte) 550-1000 (50mm-Schritte)	20												
	15	100-500 (10mm-Schritte) 550-1000 (50mm-Schritte)	30	9kg	5kg	3,97g/m	4,49g/m								
(Nylonbeschichtung) CWCB (einseitig) CWCC (beidseitig)	20	100-500 (10mm-Schritte) 550-1000 (50mm-Schritte)	40												

Teilenummer		L
Ausführung	Y auswählen	
CWAB	10	500
CWCC	20	850

Alterations

Teilenummer

-

L

-

DW(TKC)

-

DW(TKC)

CWAB10

-

500

-

DW3

-

DW5

CWAC15

-

800

-

DW5

-

DW5

CWCC20

-

850

-

DW4

-

TKC

Optionen

Versand erfolgt mit Tülle am Schlaufenteil Eine Metallverbindung für CWAB und CWCB sowie eine oder zwei Metallverbindungen für CWAC und CWCC sind wählbar.
Nur für CWAB, CWCB, CWAC, CWCC.

Spez.

Montageklammer TKC (S. 276)

Haltescheibe DW (S. 276)

M Material: EN 1.4301 äquiv.

A Zubehör: Senkkopfschraube M4-S₁

2 Stück (EN 1.4301 äquiv.)

Stanzteil TKC mit Innengewinde

Stanzteil DW mit Innengewinde bei Øa

Opt.-Nr.

TKC

DW

Unterlegscheiben mit Öse

DW

Registriertes Gebrauchsmuster
Registrierungsnummer 3167276

D

d

a

A

P

t

M Material: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer		d	D	P	a	A	t	Stückpreis	Mengen-Rabatt	
Ausführung	Nenngröße							1 ~ 9 Stk.	10 ~ 49 Stk.	50 ~ 500 Stk.
DW	3	3.2	7	5	2	4	0.5			
	4	4.3	10	6.3	2.5	5	0.8			
	5	5.5	12	8	3	6	1			
	6	6.5	13	9.4	3.5	8	1.5			

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Example

schraube

Unterlegscheibe

DW5

schraube

DW5

CBSTS5-10

KJPSHZ

Ordering Example

Teilenummer

DW4

Montagewinkel

TKC

2-M4Senkung

Ø3

15

12

24

34

12.5

R6

R6.25

M Material: EN 1.4301 äquiv. A Zubehör: Flachkopfschraube M4-5, 2 Stück. (EN 1.4301 äquiv.)

Teilenummer	Masse	Nutzlast	Stückpreis	Mengen-Rabatt	
			1 ~ 19 Stk.	20 ~ 49 Stk.	50 ~ 99 Stk.
TKC	7g	20kg			

Die Referenz-Nutzlast dient nur zu Referenzzwecken.

Ordering Example

Teilenummer

TKC

Crimptüllen (Packing)

PACK-WW

7±0.4

M Material: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer		Stückpreis	Mengen-Rabatt	
Ausführung	Nr.	1 ~ 2 Packungen	3 ~ 4 Packungen	5 ~ 10 Packungen
PACK-WW	1			

Für Ausführung mit Nylonbeschichtung.

Crimpwerkzeuge

WWN

M Material Spezielle Stahllegierung (Kopf) / SS41 (Griff) Härte 60 ~ 65HRC (Klinge) / 40 ~ 45HRC (Klemmteil)

Teilenummer		Stückpreis	Mengen-Rabatt
		1 ~ 2 Stk.	3 ~ 10 Stk.
WWN			

Befestigung für Verankerungsdraht

UKC1

15

M4

Platte 1.2

Draht

UKC2

30

M4

Platte 1.2

Draht

M Material: EN 1.4301 äquiv.

Teilenummer	Masse	Verfügbare Draht-Ø	Stückpreis	Mengen-Rabatt	
Ausführung	Nr.		1-4 Stk.	5 ~ 9 Stk.	10 ~ 19 Stk.
UKC	1	4g			
	2	9g			

Ordering Example

Teilenummer

PACK-WW1

WWN

UKC1