

Rutschfeste Abdeckungen/Dichtungsabdeckungen/Abschirmungen/Plattenabstandhalter/Magnetverschluss mit Klebstreifen



Rutschfeste Abdeckungen

Für Serie HFS5
HSCG5
HSCGF5

Für Serie HFS6
HSCG6
HSCGF6

Für Serie HFS8
HSCG8
HSCGF8

Für Serie HFS8-45
HSCG845
HSCGF845

Werkstoff: EPDM-Synthetikgummi
Härte: Shore A60
Temperaturbeständigkeit: -40 ~ 120°C
RoHS 10

Dichtungsabdeckungen

Für Serie HFS5
HSCK5
HSCKF5

Für Serie HFS6
HSCK6
HSCKF6

Für Serie HFS8, HFS8-45
HSCK8
HSCKF8

Schutzabdeckungen

Für Serie HFS5
HSCD5
HSCDF5

Für Serie HFS6
HSCD6
HSCDF6

Für Serie HFS8, HFS8-45
HSCD8
HSCDF8

Für Serie HFS6 (30mm-Winkel)
HSCWF6

Für Serie HFS8 (40mm-Winkel)
HSCWF8

| Standardlänge | | | | Konfigurierbare Länge | | | |
|---------------|--------------|---------|---------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| Teile-nummer | Farbe | Länge m | Profil (Ausführung) | Teile-nummer | Farbe | Länge 1mm-Schritte | Profil (Ausführung) |
| HSCG | B (schwarz) | 12 | HFS5, HFS6, HFS8, HFS8-45 | HSCGF | B (schwarz) | 50-3000 | HFS5, HFS6, HFS8, HFS8-45 |
| HSCG | S (hellgrau) | 12 | HFS5, HFS6, HFS8, HFS8-45 | HSCGF | S (hellgrau) | 50-3000 | HFS5, HFS6, HFS8, HFS8-45 |
| HSCG | S (hellgrau) | 12 | HFS5, HFS6, HFS8, HFS8-45 | HSCGF | S (hellgrau) | 50-2000 | HFS5, HFS6, HFS8, HFS8-45 |

Ordering Example: **HSCG6** - B - 12
HSCGF845 - S - 1520

Plattenabstandhalter

HSCS5
HSCSF5

HSCS6
HSCSF6

HSCS8
HSCSF8

Farbe: Testergebnisse nach Ausgasen der S-Plattenabstandhalter

| Messverfahren | GCMS | GCMS | GCMS | GCMS |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ausgasen 60°C 60min. | Acetaldehyd | 1-Trimethylpentan | Dimethylheptan | Xylol |
| Nachweisgrenze | Unter Nachweisgrenze | Unter Nachweisgrenze | Unter Nachweisgrenze | Unter Nachweisgrenze |
| | 0.01µg/g | 0.01µg/g | 0.01µg/g | 0.01µg/g |

| Ausführung | Farbe | Werkstoff | Wärmebeständigkeit |
|------------|-----------|----------------------|--------------------|
| HSCS | Schwarz | EPDM | -40 ~ 120°C |
| HSCSF | lichtgrau | Mit Olefin-Elastomer | -20 ~ 80°C |

| Standardlänge | | | | Konfigurierbare Länge | | | |
|---------------|---------------|---------|----------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|
| Teile-nummer | Farbe | Länge m | Profil (Serie) | B (schwarz) | SE (hellgrau) | S (hellgrau) | Stückpreis/m |
| HSCS | B (schwarz) | 12 | HFS5 | 1-8 Stk. | 9-50 | | |
| HSCS | SE (hellgrau) | 12 | HFS6 | 1-8 Stk. | 9-50 | | |
| HSCS | S (hellgrau) | 12 | HFS8, HFS8-45 | 1-8 Stk. | 9-50 | | |

Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Ordering Example: **HSCS5** - B - 12
HSCSF5 - SE - 1520

Magnetverschluss mit Klebstreifen

HSCS5
HSCSF5

HSCS6
HSCSF6

HSCS8
HSCSF8

HSCS8
HSCSF8

ex Example: Kann verwendet werden, um den Abstand zwischen der Platte und dem Rahmen auszufüllen, indem die Montagebohrungen für die Abdeckung einer Halterung verwendet werden. Weiterhin als Anschlag für Plattentüren verwendbar.

Magnetverschluss mit Klebstreifen

Für Serie HFS6
HSMG6

Für Serie HFS8, HFS8-45
HSMG8

ex Example: Die Anziehungskraft ist ein Referenzwert, der bei Raumtemperatur gemessen wurde (20°C). Kann an Türen befestigt und als vereinfachter Magnetverschluss verwendet werden. Die Anziehungskraft ist ein Referenzwert von zwei sich anziehenden HSMG. Kann mit einer Schere zugeschnitten werden. Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.

| Teile-nummer | Farbe | Länge mm | Profil (Ausführung) | Magnetausführung | Anziehungskraft je 100mm (g) | Magnetische Oberflächen-Flussdichte Gauss (G) | Stückpreis | Mengen-Rabatt |
|--------------|-------------|----------|---------------------|---|------------------------------|---|------------|---------------|
| HSMG | B (schwarz) | 1000 | HFS6, HFS8(-45) | Anisotroper Ferrit-Magnet (Kunststoff-Magnet) | 75 | 500 | 1-4 Stk. | 5-50 |

Ordering Example: **HSMG6** - B

